

Biurkowy 3-portowy hub USB 3.0 + 2 gniazdowy czytnik kart SD

Opis

Ten hub firmy Delock można instalować istniejącym wycięciu w biurku o średnicy 60 mm lub 80 mm w celu przeprowadzenia przewodów do monitora, klawiatury i myszy. Jednocześnie hub ten oferuje trzy żeńskie porty USB Typu-A oraz jeden czytnik kart SD z dwa gniazdami. Transfer danych oraz zasilanie są gwarantowane poprzez jeden męski port USB 3.0 Typu-A oraz jeden męski port USB 2.0 Typu-A. Odległość pomiędzy wolnymi złączami może wynosić maksymalnie 20 cm, ponieważ dwa przewody są ze sobą połączone.



Numer artykułu 62869

EAN: 4043619628698

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - góra:
 - 3 x USB 3.0 Typ-A żeńskie
 - 1 x gniazdo SD
 - 1 x gniazdo Micro SD
 - dół:
 - 1 x USB 3.0 Typ-A męski
 - 1 x USB 2.0 Typ-A męski (zasilanie)
- Chipset: VL813, GL3233
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Czytnik kart obsługuje następujące karty pamięci:
 - 1. Slot Secure Digital**
SD, SD Pro, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Slot Micro Secure Digital**
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Średnica montażu: 60 mm / 80 mm
- Głębokość montażu: 35 mm
- Długość kabla: ok. 95 cm

- Plug & Play

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 2.6 lub nowszy
- Mac OS 10.9 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC albo Notebook z dwa wolne porty USB Typ-A lub
- Produkt o średnicy 60 mm i wycięcie w biurku o średnicy 80 cm

Zawartość opakowania

- Biurkowy hub z czytnikiem kart
- Pierścień o średnicy 60 mm
- Pierścień o średnicy 80 mm
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Obsługiwany system operacyjny:	Linux Kernel 2.6 lub nowszy Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Obsługiwana karta pamięci:	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC SD SDHC SDXC T-Flash MMCmicro miniSD MMC RS-MMC MMC-I MMC-II MMC 4.0 MMCmobile RS-MMC 4.0

Interfejs

Góra:	1 x gniazdo SD 1 x gniazdo Micro SD 3 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
Dół:	1 x USB 5 Gbps Typ-A męski 1 x USB 2.0 Typ-A męski (zasilanie)

Właściwości techniczne

Chipset:	VIA VL813 Genesys Logic GL3233
----------	-----------------------------------

Szybkość transmisji danych:	5 Gbps
-----------------------------	--------

Właściwości fizyczne

Długość kabla:	95 cm
Głębokość:	35 mm
Średnica:	80 mm 60 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

