

PSEN ma1.4p-50/ 1switch

506308



Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzne M8, konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość przełączania zależna od aktuatora, wysokość 18 mm, opakowanie jednostkowe = 1 czujnik.

Dane

Dane ogólne	
Potwierdzenie:	CE, UKCA, Na liście cULus, TÜV, EAC (Europa i Azja)
Zasada działania czujników:	magnetyczny
Poziom kodowania wg ISO 14119:	Niski
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3:	PDDb
Odpowiednie do łączenia szeregowo:	nie
rodzaj jednostki:	Sensor
Dane techniczne	
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U1:	DC
Napięcie łączeniowe:	24 V
Dane dotyczące środowiska	
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C
EMC wg standardu...:	EN 60947-5-3
Drgania wg normy...:	EN 60947-5-2
Przysp.wstrz. wg normy1:	30 g
St.zanieczysz.odst.i odl.:	3
Dane mechaniczne	
Aktuator typu 1:	PSEN ma1.4-03 mm

Czujnik może być zabudowany:	Tak, zgodnie z instr. montażu
Typ połączenia:	M8,4-stykowe zew.
Linie kablowe:	LiY11Y 4 x 0,25 mm ²
Materiał górnej części obudowy:	PBT
Wysokość:	37 mm
Szerokość:	26.4 mm
Głębokość:	18 mm
Ciężar netto:	35 g
Ciężar brutto:	48 g
Środowisko	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Harmonized System Code:	85365019
Kod EAN:	4046548060294
Wersja ECLASS:	ECLASS-13
Funkcja odniesienia ECLASS:	27272402
Wersja ETIM:	ETIM-9.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026
Funkcja odniesienia ETIM:	EC002544
Tom:	0 dm ³

Akcesoria opcjonalne



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m

	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533120	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
	533130	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
	533140	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
	380200	PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
	380203	PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
	380204	PSS67 Cable M8af M12sm, 3m



380300

PSEN ma adapter



773600

PDP67 F 8DI ION



380201

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m



380202

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m



380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m