SKINTOP® STR

SKINTOP® STR, полиамидный кабельный сальник с повышенной маслостойкостью, широкий изменяемый диапазон зажима, с понижающей уплотнительной вставкой







- Различные разрешение на эксплуатацию
- Расширенный температурный диапазон
- Оптимальная защита от растягивающих усилий
- Механическая стойкость
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Преимущества

Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность
Долговечная защита от вибрации
Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
Широкий изменяемый диапазон крепления
Разнообразные аксессуары (напр.,
уплотнительные вставки для нескольких
кабелей)

Области применения

С уплотнением, которое позволяет герметизировать кабели с маленьким наружным диаметром.

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

Last Update (16.04.2018)
©2018 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR

Конструкция
Соединительная резьба PG

Примечание
Подходящие детали см. SKINTOP® аксессуары с резьбой PG
Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
Поставляемые цвета:	RAL 7001 серебристо-серый RAL 7035 светло-серый RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам
Материал:	Корпус: полиамид Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
Испытания:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Класс защиты:	IP 68 - 5 bar
Температурный диапазон:	Подвижное применение: от -20°C до +80°C Статический монтаж: от -40 до +100 °C

Note
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2018 Lapp Group - Technical changes reserved

LAPP GROUP


PRODUCT INFORMATION

SKINTOP® STR

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм
SKINTOP® STR silver grey					
53015100	PG 7	1,5 - 5	15	32.0	7,8
53015110	PG 9	2 - 6	19	36.0	8
53015120	PG 11	2 - 7	22	38.0	8
53015130	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9
53015140	PG 16	6 - 12	27	44.0	10
53015150	PG 21	9 - 16	33	49.0	11
53015160	PG 29	11 - 20	42	56.0	10,7
53015170	PG 36	17 - 26	53	66.0	13,3
53015180	PG 42	22 - 31	60	68.0	13,4
53015190	PG 48	26 - 35	65	69.0	14,3
SKINTOP® STR black					
53015300	PG 7	1,5 - 5	15	32.0	7,8
53015310	PG 9	2 - 6	19	36.0	8
53015320	PG 11	2 - 7	22	38.0	8
53015330	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9
53015340	PG 16	6 - 12	27	44.0	10
53015350	PG 21	9 - 16	33	49.0	11
53015360	PG 29	11 - 20	42	56.0	10,7
53015370	PG 36	17 - 26	53	66.0	13,3
53015380	PG 42	22 - 31	60	68.0	13,4
53015390	PG 48	26 - 35	65	69.0	14,3
SKINTOP® STR светло-серые					
53018100	PG 7	1,5 - 5	15	32.0	7,8
53018110	PG 9	2 - 6	19	36.0	8
53018120	PG 11	2 - 7	22	38.0	8
53018130	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9
53018140	PG 16	6 - 12	27	44.0	10
53018150	PG 21	9 - 16	33	49.0	11
53018160	PG 29	11 - 20	42	56.0	10,7
53018170	PG 36	17 - 26	53	66.0	13,3
53018180	PG 42	22 - 31	60	68.0	13,4
53018190	PG 48	26 - 35	65	69.0	14,3

Last Update (16.04.2018)
©2018 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR



Last Update (16.04.2018)
©2018 Lapp Group - Technical changes reserved