

SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, армированные стекловолокном контргайки, для максимальной механической стабильности, для закрытия высверленных отверстий без резьбы



Различные разрешение на эксплуатацию



Стойкий к УФ-лучам



Расширенный температурный диапазон



Маслостойкий



Время на монтаж



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Преимущества

Усиленные стекловолокном, для повышенной механической прочности
Углубления под гаечный ключ, исключаются повреждения корпуса

Области применения

Для законтрирования кабельных вводов SKINTOP® при отверстиях без резьбы.

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

SKINTOP® GMP-GL-M

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Разрешение по UL только в случае применения с полимерными кабельными вводами SKINTOP® также с разрешением по UL
Разработаны для применения с метрическими кабельными вводами из полимера SKINTOP®

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
По запросу:	Тип без пояса (без опорной поверхности для монтажного инструмента)
Поставляемые цвета:	RAL 7001 серебристо-серый RAL 7035 светло-серый RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам
Материал:	Полиамид, усиленный стекловолокном
Температурный диапазон:	Статический монтаж: от -40 до +100 °C Подвижное применение: от -20 до +100 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® GMP-GL-M**

Артикул	Обозначение/Размер	SW и размер ключа, мм
SKINTOP® GMP-GL-M серебристо-серые		
53119000	M 12 x 1,5	17
53119010	M 16 x 1,5	22
53119020	M 20 x 1,5	27
53119030	M 25 x 1,5	34
53119040	M 32 x 1,5	41
53119050	M 40 x 1,5	50
53119060	M 50 x 1,5	60
53119070	M 63 x 1,5	75
SKINTOP® GMP-GL-M чёрные		
53119100	M 12 x 1,5	17
53119110	M 16 x 1,5	22
53119120	M 20 x 1,5	27
53119130	M 25 x 1,5	34
53119140	M 32 x 1,5	41
53119150	M 40 x 1,5	50
53119160	M 50 x 1,5	60
53119170	M 63 x 1,5	75
SKINTOP® GMP-GL-M светло-серые		
53119003	M 12 x 1,5	17
53119013	M 16 x 1,5	22
53119023	M 20 x 1,5	27
53119033	M 25 x 1,5	34
53119043	M 32 x 1,5	41
53119053	M 40 x 1,5	50
53119063	M 50 x 1,5	60
53119073	M 63 x 1,5	75

Last Update (12.04.2018)

©2018 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16