

Karta katalogowa

Nr Art.: 10170

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

NAZWA PRODUKTU

Przedłużacz bębnowy plastikowy CEE kempingowy 25 m H07BQ-F 3G2,5 IP44



- z wytrzymałą, pochłaniającą wstrząsy i ocynkowaną pojedynczą ramą podstawy z hamulcem postojowym
- z ergonomicznym uchwytem
- z wtyczką CEE 230 V, 16 A, 3P z sygnalizacją napięcia „Powerlight”
- 1x gniazdo CEE z uchylną z klapką 230 V, 16 A, 3P

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160101700
Waga [kg]	5.77
Wymiary	37,5x25x29 cm
Ogólny kolor	niebieski
Seria	PowerLight
Kategoria	Kemping i caravaning
Podkategoria	Przedłużacze bębnowe
Typ przewodu	H07BQ-F
Przekrój przewodu	3G2,5
Kolor przewodu	pomarańczowy
Długość przewodu [m]	25
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna	3500 W
Średnica bębna	285 mmØ
Termik	Termik 1P
Ochrona IP	IP44
Wejście	H07BQ-F 3G2,5 pomarańczowy 25 m z wtyczką CEE 230 V, 16 A, 3P, Powerlight - sygnalizacja napięcia
Wyjście	2x gniazdo IP44 z klapką niebieską z uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z 1x gniazdo CEE 230 V, 16 A, 3P
Liczba gniazd łącznie	3
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	2
Liczba Gniazd CEE 230 V	1
Liczba żył	3

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.