



Muoviset suojaletkut

HG-DC - polyamidi 6, kaksiosainen halkaistu rakenne


Soveltuu kone- ja laitevalmistukseen, sähkökeskuksiin sekä käyttökohteisiin missä suojaletku asennetaan jälkikäteen.

Materiaalitalukon käyttölämpötila on kiinteälle asennukselle.

Suojaletkuun soveltuu HG-sarjan suojaletkuliittimet.

Ominaisuudet ja edut

- Voidaan avata ja sulkea
- Kaapeleiden lisääminen ja poistaminen vaivatonta
- Hankauksen kestävä
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
- Väri musta (UV-säteilynkkestävä)



Muovinen suojaletku



HG-DC - kaksiosainen halkaistu suojaletku.

MATERIAALI	Polyamidi 6 (PA6)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +120 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2



TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Nimelliskoko (NW)	Ulko Ø (OD)	Sisä Ø (ID)	Min. taivutussäde (R)	Paino	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
HG-DC11	11	8,5	11,5	6,2	45	23 g/m	50 m	Musta (BK)	11 167 70	166-11800
HG-DC13	13	10	13,0	7,9	55	37 g/m	50 m	Musta (BK)	11 167 71	166-11801
HG-DC16	16	12	15,8	10,3	60	41 g/m	50 m	Musta (BK)	11 167 72	166-11802
HG-DC21	21	17	21,2	13,9	90	63 g/m	50 m	Musta (BK)	11 167 73	166-11803
HG-DC28	28	23	28,5	20,5	105	94 g/m	50 m	Musta (BK)	11 167 74	166-11804
HG-DC34	34	29	34,5	26,6	150	118 g/m	25 m	Musta (BK)	11 167 75	166-11805
HG-DC42	42	36	42,5	34,8	170	193 g/m	25 m	Musta (BK)	11 167 76	166-11806
HG-DC54	54	48	54,5	45,3	170	263 g/m	25 m	Musta (BK)	11 167 77	166-11807

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Muut pakkauskoost kysyttäessä. Minimimitiläusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.