



Kabel USB

Model: **AK-USB-44**



Kod produktu	AK-USB-44
Typ produktu	Kabel USB
Maksymalna moc	15 W (5 V / 3 A)
Długość przewodu	1.0 m
Wtyczka #1	Złącze męskie USB typu micro-B 3.0
Wtyczka #2	Złącze męskie USB typu C 3.1
Transmisja danych	5 Gb/s
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Materiał wykonania	Miedź
Kolor produktu	Czarny
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	110 x 90 x 11 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	180 x 130 x 13 mm
Waga netto	28.2 g
Waga brutto	33.6 g
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137715
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Akyga AK-USB-44 to **kabel do dysku zewnętrznego** USB 3.0. Na jednym z końców posiada **złącze micro USB B**, spotykane w starszych modelach pamięci zewnętrznych. Z drugiej zaś znajduje się **złącze USB-C**, które jest powszechnie stosowane w urządzeniach mobilnych. Dzięki temu, przewód umożliwia podłączenie dysku SSD lub HDD do nowoczesnego komputera, jak i smartfonu czy tabletu. To wygodne rozwiązanie, które pozwala na szybką **transmisję danych 5 Gb/s** oraz **ładowanie mocą do 15 W**.