




Tubo Termoretráctil 3:1, Flexible y en Colores

TF31

Si precisa de un tubo termoretráctil con alta protección contra el fuego, el TF31 es la mejor opción. Se utiliza para el aislamiento y la protección de cables, identificaciones y cableados de iluminación.

Características y Beneficios

- Tubo termoretráctil de pared fina y flexible fabricado en poliolefina
- Con unos pocos tamaños podemos cubrir una amplia gama de diámetros, esto lo permite su gran poder de contracción, lo que permite la reducción de su stock
- Contracción rápida y baja temperatura de contracción
- Con retardante de llama y UL224 VW 1



TF31 Con su alto grado de contracción 3:1 puede cubrir aplicaciones de muy variados diámetros.



Disponibilidad de suministro a medida. ¡Contáctenos!



Tubo Termoretráctil 3:1

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Contracción	3:1
Temp. Trabajo	-55 °C a +135 °C
Temp. Mín. Contracción	+90 °C
Cambio Longitudinal (desp. contraer)	+5 %/-15 %
Rigidez Dieléctrica	37 kV/mm
Flamabilidad	ASTM D876, UL224 VW1

RoHS ✓

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Largo Rollo	Color	Herramientas Recom.	Código
TF31-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Amarillo (YE)	30-33	333-30154
	1,5	0,5	0,50	30 m	Azul (BU)	30-33	333-30156
	1,5	0,5	0,50	30 m	Blanco (WH)	30-33	333-30159
	1,5	0,5	0,50	30 m	Negro (BK)	30-33	333-30150
	1,5	0,5	0,50	30 m	Rojo (RD)	30-33	333-30152
	1,5	0,5	0,50	30 m	Verde (GN)	30-33	333-30155
	1,5	0,5	0,50	30 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	333-30157
	1,5	0,5	0,50	300 m	Negro (BK)	30-33	333-20150
TF31-3/1	3,0	1,0	0,60	30 m	Amarillo (YE)	30-33	333-30304
	3,0	1,0	0,60	30 m	Azul (BU)	30-33	333-30306
	3,0	1,0	0,60	30 m	Blanco (WH)	30-33	333-30309
	3,0	1,0	0,60	30 m	Negro (BK)	30-33	333-30300
	3,0	1,0	0,60	30 m	Rojo (RD)	30-33	333-30302
	3,0	1,0	0,60	30 m	Verde (GN)	30-33	333-30305
	3,0	1,0	0,60	30 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	333-30307
	3,0	1,0	0,60	150 m	Negro (BK)	30-33	333-40300

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.


Tubo Termoretráctil 3:1, Flexible y en Colores
TF31


Tubo Termoretráctil 3:1

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Largo Rollo	Color	Herramientas Recom.	Código
TF31-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Amarillo (YE)	30-33	333-30604
	6,0	2,0	0,70	30 m	Azul (BU)	30-33	333-30606
	6,0	2,0	0,70	30 m	Blanco (WH)	30-33	333-30609
	6,0	2,0	0,70	30 m	Negro (BK)	30-33	333-30600
	6,0	2,0	0,70	30 m	Rojo (RD)	30-33	333-30602
	6,0	2,0	0,70	30 m	Verde (GN)	30-33	333-30605
	6,0	2,0	0,70	30 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	333-30607
	6,0	2,0	0,70	150 m	Negro (BK)	30-33	333-40600
TF31-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	Amarillo (YE)	30-33	333-30904
	9,0	3,0	0,80	30 m	Azul (BU)	30-33	333-30906
	9,0	3,0	0,80	30 m	Blanco (WH)	30-33	333-30909
	9,0	3,0	0,80	30 m	Negro (BK)	30-33	333-30900
	9,0	3,0	0,80	30 m	Rojo (RD)	30-33	333-30902
	9,0	3,0	0,80	30 m	Verde (GN)	30-33	333-30905
	9,0	3,0	0,80	30 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	333-30907
	9,0	3,0	0,80	150 m	Negro (BK)	30-33	333-20900
TF31-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	Amarillo (YE)	30-33	333-31204
	12,0	4,0	0,85	30 m	Azul (BU)	30-33	333-31206
	12,0	4,0	0,85	30 m	Blanco (WH)	30-33	333-31209
	12,0	4,0	0,85	30 m	Negro (BK)	30-33	333-31200
	12,0	4,0	0,85	30 m	Rojo (RD)	30-33	333-31202
	12,0	4,0	0,85	30 m	Verde (GN)	30-33	333-31205
	12,0	4,0	0,85	30 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	333-31207
	12,0	4,0	0,85	100 m	Negro (BK)	30-33	333-21200

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Herramientas Recomendadas				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Para más información sobre herramientas, por favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.



Tubo Termoretráctil 3:1, Flexible y en Colores

TF31


Tubo Termoretráctil 3:1

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Largo Rollo	Color	Herramientas Recom.	Código
TF31-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Amarillo (YE)	30-32	333-31804
	18,0	6,0	1,00	30 m	Azul (BU)	30-32	333-31806
	18,0	6,0	1,00	30 m	Blanco (WH)	30-32	333-31809
	18,0	6,0	1,00	30 m	Negro (BK)	30-32	333-31800
	18,0	6,0	1,00	30 m	Rojo (RD)	30-32	333-31802
	18,0	6,0	1,00	30 m	Verde (GN)	30-32	333-31805
	18,0	6,0	1,00	30 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-32	333-31807
	18,0	6,0	1,00	60 m	Negro (BK)	30-32	333-41800
TF31-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Amarillo (YE)	30-32	333-32404
	24,0	8,0	1,20	30 m	Azul (BU)	30-32	333-32406
	24,0	8,0	1,20	30 m	Blanco (WH)	30-32	333-32409
	24,0	8,0	1,20	30 m	Negro (BK)	30-32	333-32400
	24,0	8,0	1,20	30 m	Rojo (RD)	30-32	333-32402
	24,0	8,0	1,20	30 m	Verde (GN)	30-32	333-32405
	24,0	8,0	1,20	30 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-32	333-32407
	24,0	8,0	1,20	60 m	Negro (BK)	30-32	333-42400
TF31-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	Amarillo (YE)	30-32	333-34004
	40,0	13,0	1,25	30 m	Azul (BU)	30-32	333-34006
	40,0	13,0	1,25	30 m	Blanco (WH)	30-32	333-34009
	40,0	13,0	1,25	30 m	Negro (BK)	30-32	333-34000
	40,0	13,0	1,25	30 m	Rojo (RD)	30-32	333-34002
	40,0	13,0	1,25	30 m	Verde (GN)	30-32	333-34005
	40,0	13,0	1,25	30 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-32	333-34007
	40,0	13,0	1,25	60 m	Negro (BK)	30-32	333-24000

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Herramientas Recomendadas				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Para más información sobre herramientas, por favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.