



LR604

Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P+N wkł.bezpz.cyl.L51 14x51mm 50A 690VAC

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	4 P
Układ biegunów	3P+N

Konfiguracja

Liczba modułów	6
----------------	---

Prąd

Prąd znamionowy In	50 A
--------------------	------

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG aM
------------------------------	----------

Wymiary

Głębokość produktu	93 mm
Wysokość produktu	107 mm
Szerokość produktu	105 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	20.6 W
--	--------

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...40 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
Temperatura przechowywania/transportu	-25...80 °C