
SILVYN® EL

SILVYN® EL - kunststof gespiraliseerde beschermslang met harde PVC spiraal en verschillend design



Montagetijd

Voordelen
Eenvoudige confectionering van kabels en draden dankzij gladde binnenkant
Flexibel
Drukbestendig
Een volledig geïsoleerd systeem indien gebruikt in combinatie met SILVYN® MPC/MPC-M

Toepassing
Machinebouw
Automotive
Bouw van verkoopautomaten
Exporters

Bijzonderheden
Flexibel
Gladde binnenwand
Vormstabiel

Normreferentie en keurmerken
UL filenummer E308201

Opmaak
Geïntegreerde spiraal uit hard PVC
Zachte-PVC ommanteling

Opmerking
Gladde variant is niet UL-gekeurd

Laatste update (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Product Management http://lappbenelux.lappgroup.com
De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EL

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kunststof kabelbeschermslang
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermslang
Certificeringen:	IEC EN 61386-23
Geleverde kleur:	zilvergrijs (RAL 7001)
Materiaal:	Speciale zachte PVC-mantel met harde PVC-spiraal
Temperatuurbereik:	-20°C tot +70°C -5°C tot +70°C (gladde variant)

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Laatste update (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Product Management http://lappbenelux.lappgroup.com
De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP GROUP

SILVYN® EL

Productinformatie


Artikelnummer	Nominale afmeting	ID x OD mm	Buigradius (mm)	Geschikt voor SILVYN® MPC-M/MPC 90°M	Geschikt voor SILVYN® MPC	Geschikt voor SILVYN® MPC 90°
SILVYN® EL						
61747360	12	10 x 14.5	25	16/1	9	9
61747370	16	12 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1
61747380	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16
61747390	25	22 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21
61747400	30	25 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1
61747410	32	28 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2
61747420	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36
61747430	50	40 x 46.4	105	50 x 1,5	42	-
61747440	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-
SILVYN®EL Glad						
61747361	12	10 x 14.2	50	16/1	9	9
61747371	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1
61747381	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16
61747391	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21
61747411	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2
61747421	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36
61747431	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-
61747441	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-


Laatste update (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Product Management http://lappbenelux.lappgroup.com
De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16


SILVYN® EL











Laatste update (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Product Management http://lappbenelux.lappgroup.com
De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16