



Tubo Termoretráctil 2:1, Flexible y en Colores

TF21

TF21 es muy versátil para una gran cantidad de sectores, usado normalmente como marcador, aislamiento, anti-corrosión, protección mecánica...etc.

Características y Beneficios

- Tubo termoretráctil de poliolefina de pared fina y flexible
- De fácil y rápida contracción
- Cumple una gran variedad de certificaciones industriales
- Amplia gama de medidas y colores
- Imprimible
- Con retardante de llama y UL-224 VW1



TF21 ofrece gama amplia de colores y tamaños.

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Contracción	2:1
Temp. Trabajo	-55 °C a +135 °C
Temp. Mín. Contracción	+90 °C
Cambio Longitudinal (desp. contraer)	+/- 5 %
Rigidez Dieléctrica	37 kV/mm
Flamabilidad	ASTM D876



Tubo Termoretráctil 2:1




TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Medida (pulg)	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Largo Rollo	Color	Herramientas Recom.	Código
TF21-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Amarillo (YE)	30-33	309-20124
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Azul (BU)	30-33	309-20126
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Blanco (WH)	30-33	309-20129
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Rojo (RD)	30-33	309-20122
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	300 m	Negro (BK)	30-33	309-10120
TF21-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Amarillo (YE)	30-33	309-20164
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Azul (BU)	30-33	309-20166
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Blanco (WH)	30-33	309-20169
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Rojo (RD)	30-33	309-20162
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	300 m	Negro (BK)	30-33	309-10160
TF21-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Amarillo (YE)	30-33	309-20244
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Azul (BU)	30-33	309-20246
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Blanco (WH)	30-33	309-20249
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Rojo (RD)	30-33	309-20242
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	309-40247
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	300 m	Negro (BK)	30-33	309-10240

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.


Tubo Termoretráctil 2:1, Flexible y en Colores
TF21


Tubo Termoretráctil 2:1


Disponibilidad de suministro a medida. ¡Contáctenos!

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Medida (pulg)	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Largo Rollo	Color	Herramientas Recom.	Código
TF21-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Amarillo (YE)	30-33	309-20324
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Azul (BU)	30-33	309-20326
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Blanco (WH)	30-33	309-20329
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Rojo (RD)	30-33	309-20322
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	309-40327
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	300 m	Negro (BK)	30-33	309-10320
TF21-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Amarillo (YE)	30-33	309-50484
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Azul (BU)	30-33	309-50486
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Blanco (WH)	30-33	309-50489
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Rojo (RD)	30-33	309-50482
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	309-50487
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	300 m	Negro (BK)	30-33	309-10480
TF21-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Amarillo (YE)	30-33	309-50644
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Azul (BU)	30-33	309-50646
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Blanco (WH)	30-33	309-50649
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Rojo (RD)	30-33	309-50642
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	309-50647
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	300 m	Negro (BK)	30-33	309-10640
TF21-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Amarillo (YE)	30-33	309-20954
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Azul (BU)	30-33	309-20956
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Blanco (WH)	30-33	309-20959
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Rojo (RD)	30-33	309-20952
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	309-50957
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	150 m	Negro (BK)	30-33	309-10950
TF21-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Amarillo (YE)	30-33	309-21274
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Azul (BU)	30-33	309-21276
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Blanco (WH)	30-33	309-21279
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Rojo (RD)	30-33	309-21272
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	309-41277
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	100 m	Negro (BK)	30-33	309-11270

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Herramientas Recomendadas				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Para más información sobre herramientas, por favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.




Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.



Tubo Termoretráctil 2:1, Flexible y en Colores

TF21



Tubo Termoretráctil 2:1

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Medida (pulg)	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Largo Rollo	Color	Herramientas Recom.	Código
TF21-19.0/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Amarillo (YE)	30-32	309-11904
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Azul (BU)	30-32	309-11906
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Blanco (WH)	30-32	309-11909
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Negro (BK)	30-32	309-11900
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Rojo (RD)	30-32	309-11902
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-32	309-11907
TF21-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Amarillo (YE)	30-32	309-12544
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Azul (BU)	30-32	309-12546
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Blanco (WH)	30-32	309-12549
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Negro (BK)	30-32	309-12540
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Rojo (RD)	30-32	309-12542
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-32	309-12547
TF21-38.0/19.0	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Amarillo (YE)	30-32	309-13814
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Azul (BU)	30-32	309-13816
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Blanco (WH)	30-32	309-13819
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Negro (BK)	30-32	309-13810
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Rojo (RD)	30-32	309-13812
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-32	309-13817
TF21-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Amarillo (YE)	30-32	309-15084
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Azul (BU)	30-32	309-15086
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Blanco (WH)	30-32	309-15089
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Negro (BK)	30-32	309-15080
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Rojo (RD)	30-32	309-15082
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-32	309-15087
TF21-76.0/38.0	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Amarillo (YE)	-	309-17604
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Azul (BU)	-	309-17606
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Blanco (WH)	-	309-17609
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Negro (BK)	-	309-17600
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Rojo (RD)	-	309-17602
TF21-101.6/50.8	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Amarillo (YE)	-	309-11024
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Azul (BU)	-	309-11026
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Blanco (WH)	-	309-11029
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Negro (BK)	-	309-11020
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Rojo (RD)	-	309-11022

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Herramientas Recomendadas				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Para más información sobre herramientas, por favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.