

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA6 este un tub de protecție clasic, paralel corugat, care oferă cea mai bună protecție datorită structurii sale și accesoriilor versatile

Informații

Siguranță maximă în caz de incendiu



Certificări multiple



Rezistent la temperatură



Siguranță



Greutate mică



Fără halogen



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării

SILVYN® RILL PA 6

Beneficii

Stabilitate dimensională

Flexibil

Întârziere mare la propagarea flăcării și autostingere conform UL 94V-0

Rezistent la sfărâmare

Greutate mică

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Utilități publice

Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Aplicații flexibile

Utilizare în exterior (pe negru)

Caracteristicile produsului

Fără halogen și fără cadmiu

Rezistență la abraziune

Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Tub fin corugat din poliamidă 6

Notă

Rezistent la UV și condiții atmosferice, izolație neagră

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001175

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de plastic corugate paralele

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001175

ETIM 6.0 Class-Description: Furtun ondulat din plastic

Certificări:

IEC EN 61386-23

UL File No. E308201

DNV, Lloyd's Register

EN 45545-2 (HL-3)

Culoare:

Gri (RAL 7031)

Negru (RAL 9011), rezistent UV

Material:

PA 6

Fără silicon

Fără halogen

Comportamentul la foc conform UL 94V-0

Gama de temperatură:

-40°C ÷ +115°C

Termen scurt +150°C

SILVYN® RILL PA 6**Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**LAPP GROUP**

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

SILVYN® RILL PA 6

Articol nr.	Dimensiune în țoli	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	potrivit pentru SILVYN®KLICK- M/90°M	Potrivit pentru SILVYN® KLICK PG/90°PG	Potrivit pentru SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ
SILVYN® RILL PA 6 gri						
61746939	10	6,5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7
61746940	13	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9
61746950	16	12 x 15,8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11
61747010	18	14,3 x 18,5	40	-	13,5	-/13,5
61746960	21	16,5 x 21,2	45	20 x 1,5	16	25x1,5/16
61746970	28	23 x 28,5	55	25 x 1,5	21	32x1,5/21
61746980	34	29 x 34,5	65	32 x 1,5	29	40x1,5/29
61746990	42	36 x 42,5	90	40 x 1,5	36	50x1,5/36
61747000	54	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48
SILVYN® RILL PA 6 negru						
61746935	10	6,5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7
61746945	13	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9
61746955	16	12 x 15,8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11
61747015	18	14,3 x 18,5	40	-	13,5	-/13,5
61746965	21	16,5 x 21,2	45	20 x 1,5	16	25x1,5/16
61746975	28	23 x 28,5	55	25 x 1,5	21	32x1,5/21
61746985	34	29 x 34,5	65	32 x 1,5	29	40x1,5/29
61746995	42	36 x 42,5	90	40 x 1,5	36	50x1,5/36
61747005	54	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48

Ultima actualizare (01.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16