

Zewnętrzna karta dźwiękowa USB 24 bity / 96 kHz Plug & Play dla systemów Windows, MAC, Linux i Chrome OS

Opis

Adapter dźwiękowy firmy Delock rozbudowuje komputer, laptop lub tablet-PC o dodatkową zewnętrzną kartę dźwiękową.

Kompaktowy dźwięk o wysokiej rozdzielczości

Wyjście stereo typu jack 3,5 mm oferuje maksymalną częstotliwość próbkowania 24 bity / 96 kHz, dzięki czemu możesz słuchać ulubionej muzyki w jakości dźwięku High-Res.

Złóżkę mikrofonu

Do wejścia mikrofonowego typu jack 3,5 mm tego adaptera można podłączyć na przykład mikrofon komputerowy, dzięki czemu można tworzyć wysokiej jakości nagrania audio z maksymalną częstotliwością próbkowania 24 bitów / 48 kHz. Dzięki temu adapter idealnie nadaje się do rozmów wideo, transmisji strumieniowej i gier.

Plug & Play

Dzięki USB Plug & Play adapter jest od razu gotowy do użycia i nie wymaga instalacji sterowników. Adapter współpracuje ze wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi, takimi jak Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux i Android.



Numer artykułu 65964

EAN: 4043619659647

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A męski >
 - 1 x głośnik jack żeński 1 x 3,5 mm 3 pin
 - 1 x mikrofon jack żeński 1 x 3,5 mm 3 pin
- Sampling z prędkością do 24 Bit / 96 kHz odtwarzanie i 24 Bit / 48 kHz nagrywanie
- Urządzenie USB Audio specyfikacja 1.0
- USB HID Klasa 1.1
- USB Bus power
- Wskaźnik aktywności LED
- Plug & Play
- Wymiary (DxSxW): ok. 27 x 24 x 12 mm

Wymagania systemowe

- Android 10.0 lub nowszy
- Chrome OS 90.0 lub nowszy
- Linux Kernel 5.8 lub nowszy
- Mac OS 11.2.3 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- USB Sound Adapter
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja:	USB Audio Device Class 1.0 USB HID class 1.1
Obsługiwany system operacyjny:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows Server 2019 Android 10.0 or above Mac OS 11.2.3 or above Chrome OS 90.0 or above Windows 11
Wskaźnik LED:	Aktywności

Interfejs

Złącze:	1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 1:	1 x speaker 3.5 mm 3 pin stereo jack female
Złącze 2:	1 x microphone 3.5 mm 3 pin mono jack female

Właściwości techniczne

Częstotliwość próbkowania:	24 Bit / 96 kHz
----------------------------	-----------------

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de