




Guaina termorestringente 3:1 flessibile e colorata

TF31

La guaina termorestringente TF31 è la scelta ideale per esigenze di una maggiore protezione dal fuoco. Viene utilizzata per la protezione, l'isolamento e l'identificazione di fili, cavi e cablaggi leggeri.

Caratteristiche del prodotto

- Guaina molto flessibile in poliolefina a parete sottile
- Riduce lo stock con poche misure per molti diametri
- Restringimento rapido
- Bassa temperatura di restringimento
- Ritardante la fiamma, omologato UL-224 VW-1



TF31 con restringimento 3:1 è ideale per molteplici applicazioni.



Spezzoni disponibili su richiesta. Contattaci!



Guaina termorestringente 3:1

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Rapporto di restringimento	3:1
Temp. di esercizio	da -55 °C a +135 °C
Temp. min restringimento	+90 °C
Restringimento lineare	+5 %/-15 %
Rigidità dielettrica	37 kV/mm
Resistenza al fuoco	ASTM D876
Certificazioni	CSA, UL224 125 °C 600V VW-1


RoHS ✓

ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. bobina	Colore	Utensili	UNS
TF31-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Bianco (WH)	30-32	333-30159
	1,5	0,5	0,50	30 m	Blu (BU)	30-32	333-30156
	1,5	0,5	0,50	30 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	333-30157
	1,5	0,5	0,50	30 m	Giallo (YE)	30-32	333-30154
	1,5	0,5	0,50	30 m	Nero (BK)	30-32	333-30150
	1,5	0,5	0,50	30 m	Rosso (RD)	30-32	333-30152
	1,5	0,5	0,50	30 m	Verde (GN)	30-32	333-30155
	1,5	0,5	0,50	300 m	Nero (BK)	30-32	333-20150
TF31-3/1	3,0	1,0	0,60	30 m	Bianco (WH)	30-32	333-30309
	3,0	1,0	0,60	30 m	Blu (BU)	30-32	333-30306
	3,0	1,0	0,60	30 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	333-30307
	3,0	1,0	0,60	30 m	Giallo (YE)	30-32	333-30304
	3,0	1,0	0,60	30 m	Nero (BK)	30-32	333-30300
	3,0	1,0	0,60	30 m	Rosso (RD)	30-32	333-30302
	3,0	1,0	0,60	30 m	Verde (GN)	30-32	333-30305
	3,0	1,0	0,60	150 m	Nero (BK)	30-32	333-40300

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Guaina termorestringente 3:1 flessibile e colorata

TF31



Guaina termorestringente 3:1

ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. bobina	Colore	Utensili	UNS
TF31-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Bianco (WH)	30-32	333-30609
	6,0	2,0	0,70	30 m	Blu (BU)	30-32	333-30606
	6,0	2,0	0,70	30 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	333-30607
	6,0	2,0	0,70	30 m	Giallo (YE)	30-32	333-30604
	6,0	2,0	0,70	30 m	Nero (BK)	30-32	333-30600
	6,0	2,0	0,70	30 m	Rosso (RD)	30-32	333-30602
	6,0	2,0	0,70	30 m	Verde (GN)	30-32	333-30605
	6,0	2,0	0,70	150 m	Nero (BK)	30-32	333-40600
TF31-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	Bianco (WH)	30-32	333-30909
	9,0	3,0	0,80	30 m	Blu (BU)	30-32	333-30906
	9,0	3,0	0,80	30 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	333-30907
	9,0	3,0	0,80	30 m	Giallo (YE)	30-32	333-30904
	9,0	3,0	0,80	30 m	Nero (BK)	30-32	333-30900
	9,0	3,0	0,80	30 m	Rosso (RD)	30-32	333-30902
	9,0	3,0	0,80	30 m	Verde (GN)	30-32	333-30905
	9,0	3,0	0,80	150 m	Nero (BK)	30-32	333-20900
TF31-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	Bianco (WH)	30-32	333-31209
	12,0	4,0	0,85	30 m	Blu (BU)	30-32	333-31206
	12,0	4,0	0,85	30 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	333-31207
	12,0	4,0	0,85	30 m	Giallo (YE)	30-32	333-31204
	12,0	4,0	0,85	30 m	Nero (BK)	30-32	333-31200
	12,0	4,0	0,85	30 m	Rosso (RD)	30-32	333-31202
	12,0	4,0	0,85	30 m	Verde (GN)	30-32	333-31205
	12,0	4,0	0,85	100 m	Nero (BK)	30-32	333-21200
TF31-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Bianco (WH)	30-32	333-31809
	18,0	6,0	1,00	30 m	Blu (BU)	30-32	333-31806
	18,0	6,0	1,00	30 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	333-31807
	18,0	6,0	1,00	30 m	Giallo (YE)	30-32	333-31804
	18,0	6,0	1,00	30 m	Nero (BK)	30-32	333-31800
	18,0	6,0	1,00	30 m	Rosso (RD)	30-32	333-31802
	18,0	6,0	1,00	30 m	Verde (GN)	30-32	333-31805
	18,0	6,0	1,00	60 m	Nero (BK)	30-32	333-41800

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Utensili consigliati

30	31	32
H5002	H5004	E4500

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Guaina termorestringente 3:1 flessibile e colorata

TF31



Guaina termorestringente 3:1

ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. bobina	Colore	Utensili	UNS
TF31-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Bianco (WH)	30-32	333-32409
	24,0	8,0	1,20	30 m	Blu (BU)	30-32	333-32406
	24,0	8,0	1,20	30 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	333-32407
	24,0	8,0	1,20	30 m	Giallo (YE)	30-32	333-32404
	24,0	8,0	1,20	30 m	Nero (BK)	30-32	333-32400
	24,0	8,0	1,20	30 m	Rosso (RD)	30-32	333-32402
	24,0	8,0	1,20	30 m	Verde (GN)	30-32	333-32405
	24,0	8,0	1,20	60 m	Nero (BK)	30-32	333-42400
TF31-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	Bianco (WH)	30-32	333-34009
	40,0	13,0	1,25	30 m	Blu (BU)	30-32	333-34006
	40,0	13,0	1,25	30 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	333-34007
	40,0	13,0	1,25	30 m	Giallo (YE)	30-32	333-34004
	40,0	13,0	1,25	30 m	Nero (BK)	30-32	333-34000
	40,0	13,0	1,25	30 m	Rosso (RD)	30-32	333-34002
	40,0	13,0	1,25	30 m	Verde (GN)	30-32	333-34005
	40,0	13,0	1,25	60 m	Nero (BK)	30-32	333-24000

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Utensili consigliati

30	31	32
H5002	H5004	E4500

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.