

## Lamellás csiszolótányér 125 mm P 80, N-ZK (623197000)

Rendelési szám 623197000

EAN 4007430087768



Helyettesítő ábra

- Alkalmazható fémipari munkákhoz durva- és köztes csiszolásra a teljes fém megmunkálási területen, nemesacélon, acélon, öntöttvason és acéllemezen
- "Novoflex" minőség: nagy teljesítményű kezdő osztály
- Egyenletesen magas csiszolási teljesítmény
- Alacsony hőképződés csiszolás közben
- Egyenletes csiszolási kép; kényelmes csiszolás csekély vibrációval
- Kiválóan alkalmas rozsdamentes acélok megmunkálására
- Maximális munkasebesség: 80 m/s
- Ferde kivitel: felállítási szög 7-9°

### Műszaki adatok

#### Paraméterek

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Átmérő x furat                      | 125 x 22.23 mm |
| Szemcsézet                          | P 80           |
| Kivitel                             | ferde          |
| Max. fordulatszám                   | 12200 /min     |
| Eladási egység / Csomagolási egység | 1 / 10         |