

SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, Piulițe metrice pentru presetupe și accesorii



Rezistența mecanică



Rezistență chimică bună

Domeniul de utilizare

Utilizate acolo unde presetupele trebuie să fie blocate, sau pentru carcasele cu pereți subțiri

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piulițe pentru presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000940

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contrapiuliță pentru conexiune cu șurub

Material:

Alamă nichelată

Gama de temperatură:

-60°C la +200°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINDICHT® SM-M**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Grosime (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Diametrul exterior Ø (mm)
SKINDICHT® SM-M				
52102998	M 6 x 1	3,2	10	11,1
52102997	M 8 x 1	4	13	14,4
52102999	M 10 x 1	5	17	19,1
52103000	M 12 x 1,5	3	15	16,5
52103010	M 16 x 1,5	3	19	20,9
52103020	M 20 x 1,5	3,5	24	26,4
52103030	M 25 x 1,5	4	30	33
52103040	M 32 x 1,5	4	36	39,6
52103050	M 40 x 1,5	5	46	50,6
52103060	M 50 x 1,5	5	60	65
52103070	M 63 x 1,5	5	70	77
52103071	M 75 x 1,5	8	85	95
52103072	M 90 x 2	10	102	114
52103073	M 110 x 2	12	124	135

Ultima actualizare (03.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16