

WM-80ST-02

Uchwyt ścienny do telewizora (obracany i pochylany), 37" - 80"

- Ustaw swój TV wg własnych potrzeb
- Lekka i zwarta konstrukcja



Cechy produktu

- Mocny uchwyt ścienny do ekranu LCD
- Obsługuje większość telewizorów LCD 37"~80"
- Kompatybilny z VESA, max. 600 mm x 400 mm
- Umożliwia obrót do 120 stopni i pochylenie 20 stopni
- Odległość od ściany: 58 402 mm
- Zawiera wszystkie niezbędne materiały instalacyjne

Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie
Objętość kartonu
Waga kartonu, kg
Wymiary opakowania:
Wymiary kartonu D x S x W
Kraj pochodzenia
Kod kreskowy EAN
Kod celny

3
0.031304
19
440x300x65 mm
455x320x215 mm
CN
8716309126229
8302500000

Zawartość opakowania

Elementy do montażu na ścianie
Zestaw akcesoriów instalacyjnych
Instrukcja instalacji

Specyfikacja

Materiał: stal, tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowe
Kolor: delikatna tekstura czarna
Rozmiar ekranu: 37"~80"
Kompatybilny z Vesa: 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400mm
Nośność: 60 kg
Profil: 58~402 mm
Zakres pochylenia: +5°~-15°
Zakres obrotu: +60°~-60°
Poziom ekranu: +3°~-3°
Montaż: solidna ściana, podwójny słupek (406mm)
Zarządzanie kablami: tak
Waga netto: 5,77 kg

Certyfikaty

