

Broszura informacyjna

03 02 160

Szczypce uniwersalne

DIN ISO 5746



- Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- Do cięcia drutu miękkiego i twardego
- Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 60 HRC
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

Nr art.	03 02 160
EAN	4003773023203
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	223 g
Wymiary	160 x 118 x 21 mm
Norma	DIN ISO 5746

Technische Attribute

Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 3,1 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 2,0 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 10,0 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	16,0 mm ²

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

