

Adapter USB Typ-A męski do 2,5 Gigabit LAN

Opis

Adapter firmy Delock umożliwia rozbudowę komputera osobistego lub laptopa o jedno złącze sieciowe poprzez złącze USB Typ-A.

Szybciej, dzięki NBASE-T

Nowe usługi i technologie wymagają szybszego przesyłu. Technologia NBASE-T umożliwia przesył z prędkością od 1 Gbps do 2,5 Gbps na konwencjonalnym okablowaniu. Prędkość jest wybierana automatycznie.



Numer artykułu 66299

EAN: 4043619662999

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-A męski
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 żeńskie
- Chipset: Realtek RTL8156
- Specyfikacja SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Szybkość transmisji danych:
 - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T z maks. prędkością 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Zgodność z:
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Obsługa Auto MDI-X (automatyczne wykrywanie standardowego lub skrosowanego kabla sieciowego)
- Wspiera IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Obsługa sterowania przepływem zgodnie ze standardem IEEE 802.3x w trybie pełnego duplexu oraz obsługa sterowania przepływem wstecz (back-pressure) w trybie półdupleksowym
- Obsługuje ramki Jumbo 16k
- Wskaźnik LED dla połączenia i aktywności
- USB Bus power
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 75 x 27 x 16 mm
- Długość kabla bez złączem: ok. 15 cm

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 4.2 lub nowszy
- Mac OS 10.14 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

Zawartość opakowania

- Adapter 2,5 Gigabit LAN USB Typ-A
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB 5 Gbps
Obsługiwany system operacyjny:	Linux Kernel 4.2 lub nowszy Mac OS 10.14.1 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Wskaźnik LED:	zasilanie i aktywność

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-A męski
Złącze 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 żeńskie

Właściwości techniczne

Chipset:	Realtek RTL8156
Szybkość transmisji danych:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	Plastik
Długość kabla:	15 cm
Długość:	75 mm
Szerokość:	27 mm
Wysokość:	16 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15

Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de