





PT Manual de instruções página 1
Original

Dimensões

Todas as medidas em mm.



Deslocamento lateral e direção de efeito da força de fecho



O dispositivo interruptor de segurança deve ser operado na direção de efeito da força de fecho (ver figura).

Instruções gerais de montagem



Favor observar as indicações relacionadas nas normas ISO 12100, ISO 14119 e ISO 14120.

Para a fixação do solenóide de segurança e do atuador, estão presentes respetivamente dois furos de fixação para parafusos M6 com anilhas (anilhas incluídas no fornecimento) (Binário de aperto: 8 N).



O solenóide de segurança deve ser usado como batente.

A posição de uso é opcional. A operação do sistema é permitida apenas com a manutenção de um ângulo $\leq 2^\circ$ entre o solenóide e o atuador. Após a conclusão da montagem é possível fechar as aberturas de fixação com os buíões fornecidos. Os buíões servem para vedar os furos de montagem e também são apropriados como proteção contra manipulação da fixação dos parafusos.



O atuador deve ser fixado de modo que não possa ser solto (p.ex. utilização de parafusos não amovíveis, adesivo, furacão, pinos de fixação) do dispositivo de proteção e travado contra deslocamento.

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefone +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: <http://www.schmersal.com>

