



Kabel zasilający

Model: **AK-UP-08**



Kod produktu	AK-UP-08
Typ produktu	Kabel zasilający
Napięcie zasilające	250 V
Wyjściowe natężenie prądu	10 A
Uziemienie	Tak
Długość przewodu	1.8 m
Wtyczka #1	CEE 7/7
Wtyczka #2	IEC C15
Materiał przewodu	Miedź
Przekrój przewodu	3x 1 mm ²
Kolor produktu	Czarny
Wymiary produktu (L x W x H)	240 x 80 x 50
Waga netto	192 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137951
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Akyga® AK-UP-08 to **kabel zasilający serwerowy**. Służy on do zasilania zasilaczy awaryjnych UPS, serwerów oraz innych urządzeń sieciowych. To wytrzymały, **miedziany kabel** o długości **1.8 m**, który zakończono złączem **IEC C15**. Co więcej, kabel charakteryzuje się dużą odpornością na **prąd do 10 A**. Dzięki czemu idealnie sprawdzi się w zasilaniu złożonych układów i urządzeń dużej mocy.