



Krypslang 3:1 i en sortimentslåda

ShrinkKit 321 Universal

Med ShrinkKit 321 sätter HellermannTyton en ny standard för krypslangar: ShrinkKit krypslangar täcker många olika applikationer tack vare det omfattande krympförhållandet på 3:1.

Egenskaper och fördelar

- Krypslangskit
- Krympförhållande 3:1
- Stort utbud av storlekar, färger och längder
- För isolering, böjskydd och märkning
- Praktisk låda
- Enr: 07 771 71



ShrinkKit 321 Universal.

MATERIAL	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Krympförhållande	3:1
Temp. område	-55 °C till +135 °C
Min. krymptemp	+90 °C
Längdkrympning	+5 %/-10 % max
Genomslagshållfasthet	20 kV/mm uppfyller ASTM D 2671
Brännbarhetsklass	Självslocknande (ej transparent)
Skyddsklass	B (VDE 0530)



Krympförhållande 3:1

RoHS

FAK	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Längd (L)	Vägg tjockl (WT)	Färg	Innehåll	Rek. verktyg	E-nr	Art nr.
1	6,0	2,0	60,0	0,70	Svart (BK)	50 st	30-32	07 771 71	380-03002
2	12,0	4,0	100,0	0,70	Svart (BK)	15 st			
3	24,0	8,0	200,0	1,00	Svart (BK)	10 st			
4	6,0	2,0	60,0	0,70	Grön/Gul (GNYE)	50 st			
5	3,0	1,0	50,0	0,55	Transparent (CL)	100 st			
6	3,0	1,0	50,0	0,55	Svart (BK)	100 st			
7	12,0	4,0	100,0	0,70	Transparent (CL)	15 st			
8	12,0	4,0	100,0	0,70	Röd (RD)	15 st			
9	3,0	1,0	50,0	0,55	Röd (RD)	100 st			
10	3,0	1,0	40,0	0,55	Blå (BU)	100 st			
11	3,0	1,0	40,0	0,55	Grön/Gul (GNYE)	100 st			
12	1,5	0,5	40,0	0,45	Grön/Gul (GNYE)	75 st			
	1,5	0,5	40,0	0,45	Svart (BK)	75 st			
13	6,0	2,0	60,0	0,70	Blå (BU)	50 st			
14	6,0	2,0	60,0	0,70	Röd (RD)	50 st			
15	6,0	2,0	60,0	0,70	Transparent (CL)	50 st			
16	12,0	4,0	170,0	0,70	Grön/Gul (GNYE)	10 st			
17	12,0	4,0	170,0	0,70	Blå (BU)	10 st			

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.