

DIGITUS Kabel adapterowy DisplayPort

AK-340301-030-S
EAN 4016032289128



Kabel DP/DVI-D (24+1) M/M z zatrzaskiem czarny 3m Displayport 1080p 60Hz FHD

Ten cyfrowy kabel HD konwertuje sygnały DisplayPort na sygnały DVI i nadaje się idealnie do podłączania urządzeń ze złączem DisplayPort do telewizora z obsługą HD, rzutnika komputerowego lub monitora ze złączem DVI.

Rozdzielczość Full HD do 1080p

- Obsługuje do 1080p przy 60 Hz
- Żyły miedziane, ekran z folii i opłotu gwarantujący trwałość oraz niezawodne połączenie
- Technologia Plug and Play, nie jest wymagany dodatkowy sterownik
- Obsługiwane tryby transmisji: RBR, HBR, HBR2
- Maksymalna przepustowość: 10,8 Gbps
- Wersja HBR/tryb transferu: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- Wersja HDCP: HDCP 1.3

- Asortyment: Kable DisplayPort
- AWG: 30
- Blokada: Zatrzask
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Kolor złącza: Czarny
- Opakowanie: Torebka foliowa
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Standard DisplayPort : DisplayPort 1.1a
- Standard HDTV: Full HD
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk DisplayPort
- Złącze 2: Wtyk DVI-D (24+1)
- Długość: 3 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	60	10.00	50.00	32.00	22.00	35,200.00
Opakowanie wewnętrzne	10	1.67	22.00	15.00	3.50	1,155.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.17	2.80	17.00	24.50	1,166.20
Netto bez opakowania	1	0.16	2.80	17.00	24.50	1,166.20

Więcej zdjęć



