



TransMemory 365

Pamięć flash USB

Elegancja i styl

Pojemność

32 GB 64GB 128GB 256GB

Maks. szybkość odczytu

150 MB/s

Zastosowanie

Przenoszenie plików na PC i Maca

Małe jest pojemne – prosty sposób na przechowywanie danych za pomocą pamięci flash KIOXIA TransMemory U365 USB. Pamięć oferuje szybkość odczytu rzędu 150 MB/s(1) z USB 3.2 Gen 1 i pojemności do 256 GB – już nie musisz się martwić o brak miejsca.

Porównanie pamięci flash USB KIOXIA

					
NAZWA MODELU	U365	U301	U401	U203	U202
POJEMNOŚĆ	32, 64, 128, 256 GB	16, 32, 64, 128 GB	16, 32, 64 GB	16, 32, 64, 128 GB	16, 32, 64, 128 GB
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ODCZYTU	150 MB/s	--	--	--	--
INTERFEJS	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
OKRES GWARANCJI	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat



Proste, wyrafinowane wzornictwo

Ponadczasowa, prosta forma bez dodatkowych zdobieć. Klasyczna obudowa w czarnym macie nadaje pamięci flash USB stonowany, wyrafinowany wygląd. Brak nasadki i wysuwane złącze przyczyniają się do wygody użytkowania.

Mały rozmiar, duża pojemność

TransMemory U365 to kompaktowa pamięć flash USB 3.2 Gen 1 z pojemnością do 256 G wystarczającą do przechowywania setek wysokiej jakości plików muzycznych oraz dziesiątek godzin materiałów wideo. Wykorzystanie interfejsu USB 3.2 Gen 1 (kompatybilnego z USB 2.0) umożliwiającego uzyskanie szybkości odczytu do 150 MB/s(1) pozwoli Ci na szybsze zakończenie pracy.



Specyfikacja produktu

Kompatybilność

Kompatybilne komputery PC & Mac®

Modele wyposażone w następujące systemy operacyjne i standardowe złącze USB typu A.
OS X v10.11, macOS v10.12 - v10.15, Windows 8.1, Windows 10

Cechy fizyczne

Pojemność

32GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB (SDXC)

Szacunkowa pojemność użytkowa

28,8 GB, 57,6 GB, 115,2 GB, 230,4 GB

Interfejs

Zgodny z USB 2.0 high-speed

Zasilanie

poprzez złącze USB

Wymiary (DxSxW)

55,0 x 21,4 x 8,5 mm (bez zatyczki)

Waga

Ok. 9 g

Informacje dotyczące zamawiania

32 GB

PN: LU365K032GG4

EAN: 4582563850491

128 GB

PN: LU365K0128GG4

EAN: 4582563850514

64 GB

PN: LU365K064GG4

EAN: 4582563850507

256 GB

PN: LU365K256GG4

EAN: 4582563850521

Cechy środowiskowe

Temperatura pracy

od 0°C do 50°C (bez kondensacji)

Certyfikat

Zgodnie z RoHS

Temperatura przechowywania:

od -20°C do 60°C

Informacje dodatkowe

Obsługa i wsparcie

5-letnia ograniczona gwarancja