



Krypslang 3:1 tillgänglig i ett flertal färger

TF31

Om ett högre brandskydd är ett krav är slangen TF31 ett bra val. Den används för att skydda kablar, ledningar, och kablage.

Egenskaper och fördelar

- Tunnväggig och flexibel polyolefinslang
- Högt krympförhållande (3:1) lätt att applicera vid oregelbundna former
- Fåtal storlekar täcker ett brett spektrum av diametrar med reducerat lager som följd
- Snabb krympning och låg krymptemperatur
- Flamhämmande, UL224 VW1 listad




Klippta längder kan fås på begäran. Kontakta oss!



Till hemsidan!



Värmekrypslang 3:1



Med krympförhållande 3:1 har TF31 ett mycket brett användningsområde.

MATERIAL	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Krympförhållande	3:1
Temp. område	-55 °C till +135 °C
Min. krymptemp	+90 °C
Längdkrympning	+5 %/-15 %
Genomslagshållfasthet	37 kV/mm
Brännbarhetsklass	ASTM D876, UL224 VW1

RoHS ✓

TYP	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT)	Rulllängd	Färg	Rek. verktyg	E-nr	Art nr.
TF31-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Blå (BU)	30-33	07 772 10	333-30156
	1,5	0,5	0,50	30 m	Grön (GN)	30-33	-	333-30155
	1,5	0,5	0,50	30 m	Gul (YE)	30-33	-	333-30154
	1,5	0,5	0,50	30 m	Gul-Grön (GNYE)	30-33	07 772 30	333-30157
	1,5	0,5	0,50	30 m	Röd (RD)	30-33	07 772 20	333-30152
	1,5	0,5	0,50	30 m	Svart (BK)	30-33	07 772 00	333-30150
	1,5	0,5	0,50	30 m	Vit (WH)	30-33	-	333-30159
	1,5	0,5	0,50	300 m	Svart (BK)	30-33	-	333-20150
TF31-3/1	3,0	1,0	0,60	30 m	Blå (BU)	30-33	07 772 11	333-30306
	3,0	1,0	0,60	30 m	Grön (GN)	30-33	-	333-30305
	3,0	1,0	0,60	30 m	Gul (YE)	30-33	-	333-30304
	3,0	1,0	0,60	30 m	Gul-Grön (GNYE)	30-33	07 772 31	333-30307
	3,0	1,0	0,60	30 m	Röd (RD)	30-33	07 772 21	333-30302
	3,0	1,0	0,60	30 m	Svart (BK)	30-33	07 772 01	333-30300
	3,0	1,0	0,60	30 m	Vit (WH)	30-33	-	333-30309
	3,0	1,0	0,60	150 m	Svart (BK)	30-33	-	333-40300

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.



Krympslang 3:1 tillgänglig i ett flertal färger

TF31



Värmekrympslang 3:1

TYP	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT)	Rullängd	Färg	Rek. verktyg	E-nr	Art nr.
TF31-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Blå (BU)	30-33	07 772 12	333-30606
	6,0	2,0	0,70	30 m	Grön (GN)	30-33	-	333-30605
	6,0	2,0	0,70	30 m	Gul (YE)	30-33	-	333-30604
	6,0	2,0	0,70	30 m	Gul-Grön (GNYE)	30-33	07 772 32	333-30607
	6,0	2,0	0,70	30 m	Röd (RD)	30-33	07 772 22	333-30602
	6,0	2,0	0,70	30 m	Svart (BK)	30-33	07 772 02	333-30600
	6,0	2,0	0,70	30 m	Vit (WH)	30-33	-	333-30609
	6,0	2,0	0,70	150 m	Svart (BK)	30-33	-	333-40600
TF31-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	Blå (BU)	30-33	07 772 13	333-30906
	9,0	3,0	0,80	30 m	Grön (GN)	30-33	-	333-30905
	9,0	3,0	0,80	30 m	Gul (YE)	30-33	-	333-30904
	9,0	3,0	0,80	30 m	Gul-Grön (GNYE)	30-33	07 772 33	333-30907
	9,0	3,0	0,80	30 m	Röd (RD)	30-33	07 772 23	333-30902
	9,0	3,0	0,80	30 m	Svart (BK)	30-33	07 772 03	333-30900
	9,0	3,0	0,80	30 m	Vit (WH)	30-33	-	333-30909
	9,0	3,0	0,80	150 m	Svart (BK)	30-33	-	333-20900
TF31-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	Blå (BU)	30-33	07 772 14	333-31206
	12,0	4,0	0,85	30 m	Grön (GN)	30-33	-	333-31205
	12,0	4,0	0,85	30 m	Gul (YE)	30-33	-	333-31204
	12,0	4,0	0,85	30 m	Gul-Grön (GNYE)	30-33	07 772 34	333-31207
	12,0	4,0	0,85	30 m	Röd (RD)	30-33	07 772 24	333-31202
	12,0	4,0	0,85	30 m	Svart (BK)	30-33	07 772 04	333-31200
	12,0	4,0	0,85	30 m	Vit (WH)	30-33	-	333-31209
	12,0	4,0	0,85	100 m	Svart (BK)	30-33	-	333-21200

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

Rekommenderat verktyg				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

För mer information om verktyg, se kapitel Monteringsverktyg.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.



Krympslang 3:1 tillgänglig i ett flertal färger

TF31


Värmekrympslang 3:1

TYP	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT)	Rulllängd	Färg	Rek. verktyg	E-nr	Art nr.
TF31-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Blå (BU)	30-32	07 772 15	333-31806
	18,0	6,0	1,00	30 m	Grön (GN)	30-32	-	333-31805
	18,0	6,0	1,00	30 m	Gul (YE)	30-32	-	333-31804
	18,0	6,0	1,00	30 m	Gul-Grön (GNYE)	30-32	07 772 35	333-31807
	18,0	6,0	1,00	30 m	Röd (RD)	30-32	07 772 25	333-31802
	18,0	6,0	1,00	30 m	Svart (BK)	30-32	07 772 05	333-31800
	18,0	6,0	1,00	30 m	Vit (WH)	30-32	-	333-31809
	18,0	6,0	1,00	60 m	Svart (BK)	30-32	-	333-41800
TF31-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Blå (BU)	30-32	07 772 16	333-32406
	24,0	8,0	1,20	30 m	Grön (GN)	30-32	-	333-32405
	24,0	8,0	1,20	30 m	Gul (YE)	30-32	-	333-32404
	24,0	8,0	1,20	30 m	Gul-Grön (GNYE)	30-32	07 772 36	333-32407
	24,0	8,0	1,20	30 m	Röd (RD)	30-32	07 772 26	333-32402
	24,0	8,0	1,20	30 m	Svart (BK)	30-32	07 772 06	333-32400
	24,0	8,0	1,20	30 m	Vit (WH)	30-32	-	333-32409
	24,0	8,0	1,20	60 m	Svart (BK)	30-32	-	333-42400
TF31-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	Blå (BU)	30-32	07 772 17	333-34006
	40,0	13,0	1,25	30 m	Grön (GN)	30-32	-	333-34005
	40,0	13,0	1,25	30 m	Gul (YE)	30-32	-	333-34004
	40,0	13,0	1,25	30 m	Gul-Grön (GNYE)	30-32	07 772 37	333-34007
	40,0	13,0	1,25	30 m	Röd (RD)	30-32	07 772 27	333-34002
	40,0	13,0	1,25	30 m	Svart (BK)	30-32	07 772 07	333-34000
	40,0	13,0	1,25	30 m	Vit (WH)	30-32	-	333-34009
	40,0	13,0	1,25	60 m	Svart (BK)	30-32	-	333-24000

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

Rekommenderat verktyg				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

För mer information om verktyg, se kapitel Monteringsverktyg.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.