

## UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Cablu cu conectori M8 fișă și priză

Cablu pentru senzor/actuator, M8 pe M8, PUR fără halogen, 3 sau 4 pini, mufă/priză, LED, codat A, IP65/IP67/IP68, potrivit pentru lanțuri de tracțiune

### Informații

Other types are available at  
[www.lappgroup.com/assemblyfinder](http://www.lappgroup.com/assemblyfinder)  
or on request



Lanț port cablu



Cerința de spațiu



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Automation/Făltinstallation

### Beneficii

Reduceri de costuri, datorită instalări rapide și ușoare

Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte

Se evită erorile de conectare

contacte aurite pentru rezistență de contact minimă

### Domeniul de utilizare

Pentru eforturi mecanice ridicate și condiții dure de funcționare

## UNITRONIC® SENSOR M8-M8

### Caracteristicile produsului

rezistent UV  
Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice  
Fără PVC sau PWIS  
Potrivit pentru lanț portcablu  
Include suportul de etichetă

### Normă de referință / aprobări

Fără halogen, conform cu DIN VDE 0472  
UL document nr: E249137  
întârzierea propagării focului conform UL 1581 FT-2

### Descrierea produsului

Secțiunea conductorului: 0.25 mm<sup>2</sup>  
Codul culorilor: 3-pini: bn (1), bu (3), bk (4) 4-pini: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)  
Izolație exterioară: PUR, negru

### Date Tehnice

|                                      |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificare:                         | ETIM 5.0 Class-ID: EC001855<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori / actuatoare                                                                            |
| Material:                            | Contact: CuSn<br>Acoperit cu : Ni/Au<br>Randalina: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat<br>Corp de prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului și autostingere |
| Raza minimă de îndoire:              | Instalare fixă: 5 x diametrul cablului<br>Flexibil: 10 x diametrul exterior                                                                                                  |
| Clasa de protecție:                  | IP65/IP67                                                                                                                                                                    |
| Temperatura ambientală (de operare): | Priză/fișă: -25°C to +90°C<br>Instalare fixă -40°C la +80°C<br>Flexibil -25°C la +80°C                                                                                       |
| Codarea:                             | Standard A                                                                                                                                                                   |
| Curent nominal (A):                  | 4 A                                                                                                                                                                          |

### Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere  
Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.  
certificările UL pot fi găsite în fișa tehnică

**UNITRONIC® SENSOR M8-M8**

| Articol nr. | Denumire articol          | Numărul pinilor | Lungime (m) | Design           | LED    | Tensiune nominală (V) |
|-------------|---------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------|-----------------------|
| 22260206    | AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FS    | 3               | 0,3         | gerade-gerade    | nr     | 60                    |
| 22260207    | AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FS    | 3               | 0,6         | gerade-gerade    | nr     | 60                    |
| 22260208    | AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FS    | 3               | 1           | gerade-gerade    | nr     | 60                    |
| 22260209    | AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FS    | 3               | 2           | gerade-gerade    | nr     | 60                    |
| 22260210    | AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA    | 3               | 0,3         | gerade-gewinkelt | nr     | 60                    |
| 22260211    | AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA    | 3               | 0,6         | gerade-gewinkelt | nr     | 60                    |
| 22260212    | AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA    | 3               | 1           | gerade-gewinkelt | nr     | 60                    |
| 22260213    | AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA    | 3               | 2           | gerade-gewinkelt | nr     | 60                    |
| 22260214    | AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA-2L | 3               | 0,3         | gerade-gewinkelt | 2 LEDs | 24                    |
| 22260215    | AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA-2L | 3               | 0,6         | gerade-gewinkelt | 2 LEDs | 24                    |
| 22260216    | AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA-2L | 3               | 1           | gerade-gewinkelt | 2 LEDs | 24                    |
| 22260217    | AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA-2L | 3               | 2           | gerade-gewinkelt | 2 LEDs | 24                    |
| 4-pin       |                           |                 |             |                  |        |                       |
| 22260313    | AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FS    | 4               | 0,3         | gerade-gerade    | nr     | 30                    |
| 22260314    | AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FS    | 4               | 0,6         | gerade-gerade    | nr     | 30                    |
| 22260315    | AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FS    | 4               | 1           | gerade-gerade    | nr     | 30                    |
| 22260316    | AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FS    | 4               | 2           | gerade-gerade    | nr     | 30                    |
| 22260059    | AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FA    | 4               | 0,3         | gerade-gewinkelt | nr     | 30                    |
| 22260060    | AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FA    | 4               | 0,6         | gerade-gewinkelt | nr     | 30                    |
| 22260061    | AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FA    | 4               | 1           | gerade-gewinkelt | nr     | 30                    |

Ultima actualizare (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16



## UNITRONIC® SENSOR M8-M8

| Articol nr. | Denumire articol       | Numărul pinilor | Lungime (m) | Design           | LED | Tensiune nominală (V) |
|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|-----|-----------------------|
| 22260062    | AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FA | 4               | 2           | gerade-gewinkelt | nr  | 30                    |

Ultima actualizare (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16