Karta katalogowa

Nr Art.: **62251**

NAZWA PRODUKTU

Przedłużacz 1-gniazdowy SCHUKOultra Pro 25 m H07RN-F 3G1,5 CZA IP54



Rys. poglądowy

- dopuszczone do stosowania na budowach i w rolnictwie
- 230 V, 16 A
- IP54: odporny na kurz i bryzgi wody
- wtyczka SCHUKOultra Pro
- gniazdo SCHUKOultra Pro z klapką i kontrolką napięcia

Dane techniczne

EAN	4011160622519
Waga [kg]	3.8
Wymiary	30x10x30 cm
Ogólny kolor	czarny
Seria	SCHUKOultra
Kategoria	Przedłużacze
Podkategoria	Do stosowania na budowach
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	25
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna	3500 W
Ochrona IP	IP54
Wejście	wtyczka SCHUKOultra Pro czerwono-czarna 230 V, 16 A, 2P+Z, IP54
Wyjście	1x gniazdo SCHUKOultra Pro czerwono-czarne 230 V, 16 A, 2P+Z, IP54
Liczba gniazd łącznie	1
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	1
Liczba żył	3

Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.