



Zasilacz sieciowy

Model: **AK-TB-33**



Kod produktu	AK-TB-33
Typ produktu	Zasilacz sieciowy
Seria	Universal
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Napięcie zasilające	110-240 V
Pobór prądu	< 0.4 A
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Brak (klasa II ochronności)
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Złącze zasilania	5.5 x 2.5 mm
Długość przewodu	1.5 m
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	63 x 35 x 59 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	160 x 87 x 45 mm
Waga netto	76 g
Waga brutto	106 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720136275
Gwarancja	24 miesiące





Opis

Uniwersalny **zasilacz sieciowy Akyga® AK-TB-33** to pewne źródło zasilania. Wszechstronność zapewnia mu popularny wtyk o wymiarach **5,5 x 2,5 mm**. Można go spotkać w różnego rodzaju urządzeniach sieciowych (router, modem, switch), mobilnych (tablet), jak i biurowych (monitor i drukarka). Co więcej, zasilacz dostarcza prąd o parametrach **5 V/2 A** i mocy **10 W**, co pozytywnie wpływa na szybkość ładowanych urządzeń. Natomiast długi **1,5 m przewód** w połączeniu z lekką konstrukcją ładowarki daje szerokie możliwości montażu oraz wygodę podczas korzystania ze sprzętu w chwili jego ładowania.

Pakiet zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) gwarantuje bezpieczną i stabilną pracę. Dotyczy to zarówno zasilanych urządzeń, jak i samego zasilacza.