DisplayPort 1.2 kabel 4K 60 Hz 5 m bez zatrzasku

Opis

Kabel DisplayPort firmy Delock może być użyty do podłączania urządzeń z interfejsem DisplayPort, np. wyświetlaczy, projektorów, lub telewizorów do komputera PC lub laptopa. Potrójnie ekranowany kabel obsługuje rozdzielczości do Ultra HD (4k przy 60 Hz) i jest wstecznie kompatybilny z Full-HD 1080p.

Mały wtyk

Wtyki bez zatrzasku są nieco mniejsze niż standardowe wtyki DisplayPort, więc można równocześnie korzystać z wielu portów. Ponadto można łatwiej wyjmować wtyki z trudno dostępnych portów DisplayPort, np. z tyłu monitora.



Numer artykułu 85912

EAN: 4043619859122

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x DisplayPort męski >
  1 x DisplayPort męski
- Specyfikacja DisplayPort 1.2
- Pin 20 nie jest połączony
- Rodzaj kabla: 30 AWG
- Średnica kabla: ok. 5,7 mm
- Miedziany przewodnik
- Potrójnie ekranowany przewód
- Pozłacane styki
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 21,6 Gbps
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz
  (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa HDR
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Obsługa próbkowania kolorów w formatach 4:4:4, 4:2:2 oraz 4:2:0
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 5 m

Wymagania systemowe

- Wolny interfejs DisplayPort

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Zawartość opakowania

- DisplayPort kabel

Zdjęcia





Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Ogólne

Specyfikacja:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x DisplayPort męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	21,6 Gbps
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	pozłacane
Materiał przewodnika:	miedź
Średnica kabla:	30 AWG 5,7 mm
Tarcza:	triple
Długość:	5 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**