

Broszura informacyjna

30 11 140

Szczypce płaskie wydłużone

DIN ISO 5745



- Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie
- Różne rodzaje szczęk
- Długie, płaskie szczęki
- Powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Nr art.	30 11 140
EAN	4003773033936
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
Rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	86 g
Wymiary	140 x 78 x 33 mm
Norma	DIN ISO 5745

Technische Attribute

Rodzaj	1
	8,0 mm
	2,5 mm
	4,0 mm
	42,0 mm
Szerokość główki	15,0 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112134

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych