



EAN:	4013288225108	Wymiar:	405x185x55 mm
Numer części:	05150140001	Waga:	1545 g
Numer artykułu:	9740	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82060000

- Trwała, dwukolorowa wkładka piankowa z wyznaczonym miejscem na każde narzędzie pozwala szybko zauważyć brak narzędzia
- Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
- Optymalne dopasowanie umożliwiające swobodne wyjmowanie narzędzi z wkładek piankowych
- Odporność na działanie wody i oleju, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
- Narzędzia są chronione przed zanieczyszczeniami i uderzeniami
- Dzięki profilowi Hex-Plus klucze trzpieniowe 950 zapewniają dłuższą żywotność śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Klucze trzpieniowe z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": system oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru.
- Wszystkie klucze trzpieniowe posiadają kolorową, łatwą do uchwycenia tulejkę, zapewniającą ergonomiczną i wygodną obsługę nawet w niskich temperaturach

Trwała wkładka piankowa; dwukolorowa, umożliwiająca szybką identyfikację brakujących elementów; pasuje do wózka warsztatowego Tool Rebel; wyposażona w 9-częściowy zestaw kluczy trzpieniowych Wera 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym, 9-częściowy zestaw kluczy trzpieniowych Wera 967/9 TX XL Multicolour 1 do śrub i wkrętów TORX®, magnes 9500, taśmę mierniczą kieszonkową Stabila (3 m).


Link
https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9740.html

Wera - 9740
05150140001 - 4013288225108

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wkładki piankowe do wózka warsztatowego

**Bezpieczne przechowywanie i
szybki przegląd zawartości**



Narzędzia są dobrze osadzone w piance dzięki precyzyjnie wyprofilowanym wycięciom i można je z łatwością wyjąć. Przemysłane rozmieszczenie elementów zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania i szybki dostęp do narzędzia.

**Dwukolorowa wkładka
piankowa**



Po wyjęciu narzędzia widoczna jest pianka w kolorze jasnoszarym. Dzięki temu można szybko zauważyć brak narzędzia.

**Klucze trzpieniowe z kolorową
nakładką z tworzywa
sztucznego**



Okrągłe klucze trzpieniowe lepiej leżą w dłoni, pozwalając na długotrwałą i bezbolesną pracę. Nakładka z tworzywa sztucznego zapewnia dodatkowo wygodny uchwyt dla dłoni, w szczególności przy niskich temperaturach. Wyraźne oznaczenie na nakładce ułatwia odnalezienie narzędzia.

Hex-Plus



Śruby z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na śrubę, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda śruby. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zjawisku zapobiegają. Profil Hex-Plus pozwala dodatkowo na przeniesienie momentu obrotowego większego o 20%. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!

Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9740.html

Wera - 9740

05150140001 - 4013288225108

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wkładki piankowe do wózka warsztatowego

Końcówka kulista




Kulka umieszczona na końcówce wkrętaka pozwala na odchylenie osi narzędzia względem osi wkrętu, umożliwiając dokręcanie i odkręcanie pod kątem.

System wyszukiwania narzędzi
Take it easy




System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Namagnesowanie



Dzięki magnetyzerowi Wera wystarczy przeciągnięcie narzędzia wzdłuż strony z biegunem dodatnim i już śruba jest pewnie przytrzymywana przez narzędzie.

Rozmagnesowanie



Aby rozmagnetyzować narzędzie, przeciągnij je wzdłuż strony magnetyzera Wera z biegunem ujemnym.

Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9740.html

Wera - 9740

05150140001 - 4013288225108

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9740 Wkładka piankowa z kluczami trzpieniowymi, Set 1, 20 część

Wkładki piankowe do wózka warsztatowego



Zawartość zestawu:

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Zestaw kluczy trzpieniowych z kulką, BlackLaser, metrycznych, 9 część



05022089001

1x 9 część



967/9 TX XL Multicolour 1 Zestaw kluczy trzpieniowych TORX®, długich, 9 część



05024480001

1x 9 część



Magnetyzer/demagnetyzer 9500 SB, 48 mm

05033404001

1x 48 mm



Taśma miernicza kieszonkowa STABILA® BM 100, 3 m, artykuł 19570, 3000 mm

1x 3000 mm




9840 Wkładka piankowa z kluczami trzpieniowymi, Set 1, pusta, 172 x 30 x 392 mm

05137340001¹⁾

1x 172 x 30 x 392 mm

1) Uwaga: wkładki piankowe nie pasują do poprzedniego modelu 05501051001 wózka warsztatowego.



Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9740.html

Wera - 9740

05150140001 - 4013288225108

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de