


Zestaw: **FIX-GLG2-YY*-2m-SET:**

- Profil o długości 2020mm (YY- kolor*)
- klosz transparentny z poliwęglanu
- zaślepki



Najważniejsze cechy:

- doskonałe odprowadzanie ciepła
- zaprojektowany oraz wyprodukowany w UE
- łatwy montaż oraz demontaż klosza

Zastosowanie:

- podświetlenie mebli domowych oraz sklepowych
- instalacje dekoracyjno-oświetleniowa
- precyzyjne podświetlenie detali
- montaż w schodach i wnękach


Dostępne kolory

-  surowe aluminium -RW
-  srebrny anodowany -AS
-  biały lakierowany -LW
-  czarny lakierowany -LB


Dodatkowe informacje

Typ profilu	wpuszczany standardowy
Szerokość taśmy LED	max. 12mm
Długości standardowe	1000mm, 2020mm, 3000mm
Sposoby montażu	wkręty, klej

Wymiary [mm]:




Schemat montażu



Przykład montażu przy użyciu kleju montażowego

Przykład montażu przy użyciu wkrętów

Kod produktu



* **AS** - srebrny anodowany, **LB** - czarny lakierowany, **LW** - biały lakierowany, **RW** - surowy

** **1m** – 1000mm, **2m** – 2020mm,

Dostępne akcesoria

Klosze professional z poliwęglanu (PC) / przepuszczalność



transparentny / 96%

szron / 95%

opal / 92%

mleczny / 64%

czarny / 12%

Klosze standard z PVC / przepuszczalność

Zaślepki



transparentny / 86%

mleczny / 42%

szare, czarne, białe



Szczegółowa lista akcesoriów

AL12-COV-TR-PC-XXXX*	klosz transparentny PC	AL12-GLG2-AS-EC-SET10	10kpl szarych zaślepek**
AL12-COV-FR-PC-XXXX*	klosz szroniony PC	AL12-GLG2-AS-EC-SET50	50kpl szarych zaślepek**
AL12-COV-OP-PC-XXXX*	klosz opal PC	AL12-GLG2-LW-EC-O	zaślepka biała z otworem
AL12-COV-ML-PC-XXXX*	klosz mleczny PC	AL12-GLG2-LW-EC-SET10	10kpl szarych zaślepek**
AL12-COV-BL-PC-XXXX*	klosz czarny PC	AL12-GLG2-LW-EC-SET50	50kpl szarych zaślepek**
AL12-COV-TR-PVC-XXXX*	klosz transparentny PVC	AL12-GLG2-AB-EC-O	zaślepka czarna z otworem
AL12-COV-ML-PVC-XXXX*	klosz mleczny PVC	AL12-GLG2-AB-EC-SET10	10kpl szarych zaślepek**
AL12-GLG2-AS-EC-O	zaślepka szara z otworem	AL12-GLG2-AB-EC-SET50	50kpl szarych zaślepek**

* **1000** - 1m, **2020** - 2,02m, ** komplet zaślepek zawiera: 2x zaślepka z otworem,