

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XZ Konektor prosty żeński, M12, 4 piny, dławik kablowy Pg 7

XZCC12FDM40B

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Cabling components
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Konektor
Przylącza elektryczne	Konektor prosty żeński M12, 4 piny
Materiał kołnierza	Metal
Lampka LED sygnalizująca stan łącznika	Bez
Podłączenie kabla	Zacisk śrubowy / średnica przewodu <0,75 mm² / zakres obsługiwanych średnic 3...6 mm

Parametry uzupełniające

Typ dławika kablowego	Pg 7
Mocowanie złącza kablowego	Nakręcać
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	125 V AC 150 V DC
Prąd znamionowy [In]	3 A
Materiał obudowy	Plastikowy
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Rezystancja zestyku	8000 μOm
Masa produktu	0,02 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	2,000 cm

Długość opakowania 1	6,500 cm
Waga opakowania 1	27,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	2,953 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1600
Wysokość opakowania 3	77,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	58,980 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu

XZCC12FDM40B


Dimensions Drawings

Dimensions



(1) Cable gland : no. 7 plastic (Pg 7)

Connections and Schemes



Zalecane zamienniki