


Końcówki nasadowe



|                        |               |                             |             |
|------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288101020 | <b>Wymiar:</b>              | 50x18x18 mm |
| <b>Numer części:</b>   | 05060408001   | <b>Waga:</b>                | 31 g        |
| <b>Numer artykułu:</b> | 869/4         | <b>Kraj pochodzenia:</b>    | CZ          |
|                        |               | <b>Numer taryfy celnej:</b> | 82042000    |

- Klucz nasadowy do wkrętów z łbem sześciokątnym
- Chwyt sześciokątny 1/4"
- Bez magnesu
- Metryczny

Końcówki nasadowe metryczne do wkrętów i śrub z łbem sześciokątnym. Bez magnesu. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Link  
[https://products.wera.de/pl/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_869\\_4.html](https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_nutsetters_869_4.html)

Wera - 869/4  
05060408001 - 4013288101020

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

869/4 Końcówka nasadowa, 13 x 50 mm

Końcówki nasadowe



Bez magnesu



Część robocza: gniazdo  
sześciokątne, bez magnesu

Link  
[https://products.wera.de/pl/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_869\\_4.html](https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_nutsetters_869_4.html)

Wera - 869/4  
05060408001 - 4013288101020

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | mm                                                                                | inch                                                                              | mm                                                                                  | mm                                                                                  |
| 05060400001        | 5.5                                                                               |                                                                                   | 50.0                                                                                | 11.0                                                                                |
| 05060272001        | 5.5                                                                               |                                                                                   | 65.0                                                                                | 9.5                                                                                 |
| 05060401001        | 6.0                                                                               |                                                                                   | 50.0                                                                                | 11.0                                                                                |
| 05060274001        | 6.0                                                                               |                                                                                   | 65.0                                                                                | 11.0                                                                                |
| 05060402001        | 7.0                                                                               |                                                                                   | 50.0                                                                                | 11.0                                                                                |
| 05060276001        | 7.0                                                                               |                                                                                   | 65.0                                                                                | 11.0                                                                                |
| 05060403001        | 8.0                                                                               |                                                                                   | 50.0                                                                                | 12.5                                                                                |
| 05060278001        | 8.0                                                                               |                                                                                   | 65.0                                                                                | 12.5                                                                                |
| 05060404001        | 9.0                                                                               |                                                                                   | 50.0                                                                                | 14.0                                                                                |
| 05060280001        | 9.0                                                                               |                                                                                   | 65.0                                                                                | 14.0                                                                                |
| 05060405001        | 10.0                                                                              |                                                                                   | 50.0                                                                                | 14.0                                                                                |
| 05060282001        | 10.0                                                                              |                                                                                   | 65.0                                                                                | 14.0                                                                                |
| 05060406001        | 11.0                                                                              |                                                                                   | 50.0                                                                                | 16.0                                                                                |
| 05060281001        | 11.0                                                                              |                                                                                   | 65.0                                                                                | 16.0                                                                                |
| 05060407001        | 12.0                                                                              |                                                                                   | 50.0                                                                                | 18.0                                                                                |
| 05060283001        | 12.0                                                                              |                                                                                   | 65.0                                                                                | 17.0                                                                                |
| <b>05060408001</b> | <b>13.0</b>                                                                       |                                                                                   | <b>50.0</b>                                                                         | <b>18.0</b>                                                                         |
| 05060284001        | 13.0                                                                              |                                                                                   | 65.0                                                                                | 19.0                                                                                |
| 05060409001        |                                                                                   | 1/4"                                                                              | 50.0                                                                                | 11.0                                                                                |
| 05060286001        |                                                                                   | 1/4"                                                                              | 65.0                                                                                | 11.0                                                                                |
| 05060410001        |                                                                                   | 5/16"                                                                             | 50.0                                                                                | 12.5                                                                                |
| 05060290001        |                                                                                   | 5/16"                                                                             | 65.0                                                                                | 12.5                                                                                |
| 05060411001        |                                                                                   | 3/8"                                                                              | 50.0                                                                                | 14.0                                                                                |
| 05060288001        |                                                                                   | 3/8"                                                                              | 65.0                                                                                | 14.0                                                                                |
| 05060412001        |                                                                                   | 7/16"                                                                             | 50.0                                                                                | 16.0                                                                                |

## Link

[https://products.wera.de/pl/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_869\\_4.html](https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_nutsetters_869_4.html)

Wera - 869/4

05060408001 - 4013288101020

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)