SILVYN® FPAG-M

SILVYN® FPAG-M – peszel do SILVYN® FPAS



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Odporność na temperaturę

Optymalne odciążenie

Czas montażu

Maksymalna ochrona przed wibracjami

Bezhalogenowe

Korzyści
Szybki montaż
Odporność na wyrwanie
Uszczelnienie
Ochrona przed wibracjami

Zakres zastosowania
W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® FPAS
Aplikacje z występowaniem silnych wibracji

Ostania aktualizacja (31.01.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAG-M

Cechy produktu
Wykonanie w kolorze czarnym jest odporne na działanie promieniowania UV i trudne warunki atmosferyczne
Demontaż przy pomocy wkrętaka

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E308201

Budowa produktu
Metryczny gwint przyłącza
Od strony węża dookolne połączenie zapadkowe

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych karbowanych z tworzywa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla z tworzywa sztucznego
Certyfikaty:	IEC EN 61386-23
Kolor:	Szary (RAL 7031) Czarny (RAL 9005), odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA66: bezhalogenowy
Stopień ochrony:	IP 66
Zakres temperatury:	Od -50°C do +135°C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® FPAG-M

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Dla średnicy zewętrznej peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAG-M czarny			
55506305	12 x 1,5	10	10
55506315	16 x 1,5	13	13
55506325	16 x 1,5	15,8	16
55506335	20 x 1,5	15,8	16
55507055	20 x 1,5	18,5	18
55506345	20 x 1,5	21,2	21
55506355	25 x 1,5	28,5	28
55506365	32 x 1,5	34,5	34
55506375	40 x 1,5	42,5	42
55506385	50 x 1,5	42,5	42
55506395	50 x 1,5	54,5	54
55506405	63 x 1,5	54,5	54
55506475	63 x 1,5	67,2	67
SILVYN® FPAG-M szary			
55506300	12 x 1,5	10	10
55506310	16 x 1,5	13	13
55506320	16 x 1,5	15,8	16
55506330	20 x 1,5	15,8	16
55507050	20 x 1,5	18,5	18
55506340	20 x 1,5	21,2	21
55506350	25 x 1,5	28,5	28
55506360	32 x 1,5	34,5	34
55506370	40 x 1,5	42,5	42
55506380	50 x 1,5	42,5	42
55506390	50 x 1,5	54,5	54
55506400	63 x 1,5	54,5	54
55506470	63 x 1,5	67,2	67

Ostania aktualizacja (31.01.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16