




Preformati a 2 uscite per derivazioni


Helashrink serie 200, in linea, bassa tensione

Caratteristiche del prodotto

- Isolamento per i punti di separazione del cavo, dove si divide in singoli fili
- Installazione facile e veloce
- Con adesivo per limitare gli stress meccanici del cablaggio



a: espanso (come fornito)



b: completamente ristretto



Preformato 223-2 espanso / ristretto.

ARTICOLO	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	S nom.	UNS
216-3-B8W	21,0	9,4	9,0	2,8	76,5	20,0	1,6	1,6	14,0	402-16039
223-2-B8W	33,0	9,4	17,5	4,1	94,0	30,0	1,5	1,2	20,0	402-23058
218-2-B8W	49,0	22,9	20,0	7,6	119,0	34,0	3,2	3,2	30,0	402-18051

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Preformati a 4 uscite per derivazioni


Helashrink serie 400, in linea, bassa tensione

Caratteristiche del prodotto

- Isolamento per i punti di separazione del cavo, dove si divide in singoli fili
- Installazione facile e veloce
- Prodotto in robusta poliolefina reticolata
- Con adesivo per limitare gli stress meccanici del cablaggio



a: espanso (come fornito)



b: completamente ristretto



Preformato serie 400 espanso / ristretto.

ARTICOLO	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	S nom.	UNS
442-1-B8WM250	28,0	9,0	9,0	1,8	78,0	17,0	2,7	2,0	20,0	404-42009
408-2-B8W2	35,0	12,0	15,0	3,0	95,0	24,0	2,5	2,0	22,0	404-08022
418-4-B8W2	60,0	22,9	30,0	6,4	202,0	38,1	4,1	3,3	38,1	404-18020

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.