


DIGITUS Kabel przyłączeniowy do monitora VGA

AK-310103-030-E
EAN 4016032286684



Kabel DSUB15/DSUB15 M/M szary 3m VGA 1080p 60Hz FHD

Do podłączania komputera np. do monitora lub rzutnika komputerowego/projektora.

Zapewnia zabezpieczenie wysokiej jakości przed zewnętrznymi zakłóceniami chroni przed odbiciami i innymi wadami obrazu.

- 3 x coax do RGB oraz 7 x przewód sygnałowy AWG28
- 2 x filtr ferrytowy
- Asortyment: Kable VGA
- AWG: 28
- Filtr ferrytowy: 2 x filtr ferrytowy
- Kolor kabli: Beżowy

- Kolor złącza: Beżowy
- Opakowanie: Torebka foliowa
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Standard interfejsu szeregowego DDC (Vesa Display Data Channel): DDC2 (Vesa Display Data Channel)
- Typ kabla: 3x Kabel koncentryczny Coax + 7-żyłowy
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk VGA D-Sub DE-15 (15-pinów)
- Złącze 2: Wtyk VGA D-Sub DE-15 (15-pinów)
- Długość: 3 m
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	30	10.50	39.00	31.00	24.00	29,016.00
Opakowanie wewnętrzne	10	3.50	15.00	31.00	31.00	14,415.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.35	23.00	18.00	4.50	1,863.00
Netto bez opakowania	1	0.34	23.00	18.00	4.50	1,863.00