

BETA 7800I

Nakolanniki robocze, wewnętrzne, para



Certyfikaty i normy



EN 14404-3:2024
Tipo 2, Livello 1

Cechy

Lekkie i elastyczne nakolanniki z certyfikatem ochrony EN 14404-3:2024, idealne do pracy na kolanach z zachowaniem komfortu i swobody ruchów.

CERTYFIKOWANA OCHRONA

Nakolanniki, zgodne z normą EN 14404-3:2024 (Typ 2, Poziom 1), zapewniają skuteczną ochronę przed uderzeniami i odłamkami podczas długotrwałej pracy na kolanach.

LEKKOŚĆ I WYGODA

Wykonane z lekkiego i elastycznego materiału EVA nakolanniki dopasowują się do kształtu kolana i zapewniają komfort nawet po wielu godzinach ciągłego użytkowania.

SWOBODA RUCHÓW

Ergonomiczna konstrukcja zapewnia maksymalną swobodę ruchów bez ucisku, idealna dla osób, które często zmieniają pozycję ze stojącej na klęczącej w ciągu dnia pracy.



PRAKTYCZNE W UŻYCIU

Nakolanniki do użytku wewnątrz kieszeni spodni: można je łatwo wkładać i wyjmować.



ELASTYCZNOŚĆ

Elastyczne i lekkie, idealnie dopasowują się do kolana, zapewniając maksymalny komfort w każdej pozycji.

CE

Certyfikaty i normy
EN 14404-3:2024
Tipo 2, Livello 1

Materiały
100% EVA (octan etylenowo-winyłowy)

Cechy charakterystyczne

Odniesienie

	Art.	
078000100	78001	one size

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki
Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

