



Kutistemuoviletkut, 1,0 m toimituspituus

TREDUX - ohutseinämäinen

Soveltuu erinomaisesti kaapeleiden ja liittimien eristämiseen ja suojaamiseen.

Ominaisuudet ja edut

- Ohutseinämäinen ja taipuisa kutistemuoviletku
- Toimituspituus 1,0 m TREDUX-telinepakkauksissa
- 9 eri kokoa kattavat laajan käyttöalueen
- Värit musta ja kelta-vihreä




TREDUX-sarjan liimattomat kutistemuoviletkut.



Muut värit kysyttäessä.
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

MATERIAALI	Polyolefiini, ristikillitettua (PO-X)	
Kutistussuhde	2:1	3:1
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +135 °C	
Min. kutistustemp.	+100 °C	
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. +/- 5 %	
Läpilyöntilujuus	20 kV, ASTM D 150	
Materiaalin paloluokka	UL224 VW1	

RoHS



Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella



Kutistemuoviletku 2:1 kutistussuhteella

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämapaksuus (WT)	Pituus (L)	Pakkaus	Väri	Kutistus-suhde	Suosittelava työkalu	Snro	Nimike-numero
TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	1,0 m	20 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	3:1	30-33	52 362 26	319-00157
	1,5	0,5	0,50	1,0 m	20 kpl	Musta (BK)	3:1	30-33	52 362 02	319-00150
TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,60	1,0 m	20 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	3:1	30-33	52 362 28	319-00307
	3,0	1,0	0,60	1,0 m	20 kpl	Musta (BK)	3:1	30-33	52 362 04	319-00300
TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,70	1,0 m	15 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	3:1	30-33	52 362 30	319-00607
	6,0	2,0	0,70	1,0 m	15 kpl	Musta (BK)	3:1	30-33	52 362 06	319-00600
TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	1,0 m	10 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	3:1	30-33	52 362 34	319-01207
	12,0	4,0	0,85	1,0 m	10 kpl	Musta (BK)	3:1	30-33	52 362 10	319-01200
TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	3:1	30-32	52 362 38	319-02407
	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 kpl	Musta (BK)	3:1	30-32	52 362 14	319-02400
TREDUX-38.1/19.1	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	2:1	30-32	52 362 40	319-03807
	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 kpl	Musta (BK)	2:1	30-32	52 362 16	319-03800
TREDUX-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	1,0 m	6 kpl	Musta (BK)	2:1	30-32	52 362 18	319-05100
TREDUX-76.2/38.1	76,2	38,1	1,27	1,0 m	3 kpl	Musta (BK)	2:1	-	52 362 20	319-07600
TREDUX-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	1,0 m	2 kpl	Musta (BK)	2:1	-	52 362 22	319-10200

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimimitäusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.