

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kartridż M200, 2 wejścia analogowe/1 wyjście analogowe

TMC2AM3

Parametry podstawowe

Gama produktów	Easy Modicon M200
Typ produktu lub komponentu	Analogue I/O cartridge
Zgodność produktu	Easy Modicon M200
Numer wejścia analogowego	2

Parametry uzupełniające

Typ wejścia analogowego	prąd 4...20 mA prąd 0...20 mA napięcie 0...10 V napięcie 0...5 V
Rozdzielczość wejścia analogowego	16 bitów
Numer wyjścia analogowego	1
Typ wyjścia analogowego	Prąd: 4...20 mA Napięcie: 0...10 V Prąd: 0...20 mA Napięcie: 0...5 V
Rozdzielczość wyjścia analogowego	16 bitów
Wartość LSB	2 µA 0...5 Vnapięcie 4...20 mA prąd 2 µA 0...10 Vnapięcie 0...20 mA prąd 1 mV 0...20 mAprąd 0...5 V napięcie 1 mV 4...20 mAprąd 0...10 V napięcie
Typ obciążenia	Rezystancyjne
Impedancja omowa obciążenia	<= 500 Ω >= 2 kΩ
Czas konwersji	2 ms
Czas trwania próbkowania	1 ms
Czas stabilizacji	40 ms
Niedokładność	+/- 1% całej skali at 55 °C
Przesłuch	80 dB
Typ kabla	Skrętka ekranowana
Przylącza elektryczne	7 1.5 mm² blok zacisków sprężynowych z pitch 3.5 mm dostrojenie dla wejść i wyjść
Maximum cable distance between devices	Skrętka ekranowana: <30 m dla wejście/wyjście
Izolacja	Pomiędzy

Sygnalizacja lokalna	PWR: 1 LED (zielony)
Wysokość	41 mm
Głębokość	15 mm
Szerokość	35 mm
Masa produktu	0,024 kg
Dopuszczalne przeciążenie ciągłe	40 mA, typ wejścia analogowego: prąd 30 V, typ wejścia analogowego: napięcie
Impedancja wejściowa	<= 250 Ω prąd >= 1 MΩ napięcie

Środowisko pracy

Oznakowanie	CE
-------------	----

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5 cm
Szerokość opakowania 1	6,3 cm
Długość opakowania 1	8,9 cm
Waga opakowania 1	46 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	32
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	1830 g
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1536
Wysokość opakowania 3	95 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	96840 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki