


Moduł Keystone, USB 3.0 A, wtyk żeński 250° > USB 3.0 A, wtyk męski, z przewodem

Opis

Ten moduł firmy Delock można używać w celu rozbudowy, np. przewodu USB. Dzięki ustandaryzowanym wymiarom, może być on używany do łatwego montażu poprzez zatrzaśnięcie, np. w patch panelu, na płycie przedniej lub w natynkowej puszcze montażowej. Krótki, zagięty pod kątem przewód charakteryzuje się niewielką głęboką montażową i zapewnia instalację w sposób zajmujący jak najmniej miejsca w miejscach trudno dostępnych w sprzęcie lub w kanałach na przewody.



Numer artykułu 86871

EAN: 4043619868711

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny


Szczegóły techniczne

- Złącze:
zewnątrzne: USB 3.0 typ A żeński
wewnętrzne: USB 3.0 typ A męskie
- Poziłacane styki
- Średnica kabla:
linia danych 30 AWG
linia zasilania 24 AWG
- Dla portów keystone z 19,2 x 14,9 mm
- Długość ze złączami: ca. 50 cm

Zawartość opakowania

- Moduł Keystone z przewodem

Zdjęcia



Ogólne

Typ montażu:	Moduł keystone
--------------	----------------

Interfejs

Zewnętrzne:	1 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
Wewnętrzne:	1 x USB 5 Gbps Typ-A męski

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	biały
Długość kabla ze złączem:	50 cm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

