

Splitter HDMI UHD 1 x wejście HDMI > 2 x wyjście HDMI 4K

Opis

Ten splitter firmy Delock odbiera sygnał HDMI z komputera osobistego lub laptopa i rozdziela go na dwa podłączone monitory. W ten sposób jedno połączenie HDMI może być używane do obsługi dwóch monitorów HDMI.



Numer artykułu 18682

EAN: 4043619186822

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście:
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
 - 1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V
 - Wyjście:
 - 2 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
- Specyfikacja High Speed HDMI
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Obsługa HDR
- Przycisk resetowania
- Wskaźnik LED
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Szerokość pasma wideo maks. do 600 MHz / 6 Gbps na kanał, maks. 18 Gbps.
- Pobór mocy: maks. 2,4 W
- Metalowa obudowa
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 80 x 51 x 20 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Typ zasilacza: zasilacz sieciowy z wtyczką Euro
- Identyfikator modelu: FJ-SW1160501000DE
- Napięcie wejściowe: 100 - 240 V
- Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50 / 60 Hz
- Prąd wejściowy: 0,3 A
- Napięcie wyjściowe / Prąd wyjściowy / Moc wyjściowa: 5,0 V / 1,0 A / 5,0 W
- Średnia sprawność podczas pracy: 75,7 %
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia: 0,07 W
- złącze zasilania DC: 5,5 x 2,1 mm
- Długość kabla zasilacza: ok. 1,5 m
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie HDMI
- Kabel HDMI

Zawartość opakowania

- Rozdzielacz HDMI
- Kabel zasilający USB, długość: ok. 0,5 m
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDMI 2.0
---------------	----------------------------------

Interfejs

Wyjście:	2 x HDMI-A żeński
Wejście:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 1 x HDMI-A żeński

Właściwości techniczne

Maksymalna rozdzielczość ekranu:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Przepustowość wideo:	600 MHz / 6 Gbps

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	80 mm
Szerokość:	51 mm
Wysokość:	20 mm

Zasilacz

Typ zasilania:	Euro wall power supply
Napięcie wejściowe:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Wyjście zasilania:	5,0 V / 2,0 A
Złącze zasilania:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Długość kabla zasilającego:	1 m

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15

Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de