



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS 3-fazowy | 20kVA | 20kW | LCD | EPO | USB | Power factor 1.0

Kod produktu: 52288

Zasilacz awaryjny UPS 3-fazowy o mocy 20kVA / 20kW to zaawansowane urządzenie, które zapewni Ci ciągłe zasilanie o najwyższej stabilności i czystej sinusoidzie. Idealne rozwiązanie dla firm i przedsiębiorstw, które nie mogą pozwolić sobie na przestoje. UPS oferuje doskonałą wydajność z współczynnikiem mocy 1.0 zarówno na wejściu, jak i wyjściu.


POTRÓJNY POZIOM SPRAWNOŚCI



Najwyższa Moc i Niezawodność

Nasz zasilacz awaryjny 3-fazowy o mocy 20kVA/20kW to zaawansowane urządzenie, które zapewni Ci ciągłe zasilanie o najwyższej stabilności i czystej sinusoidzie. Idealne rozwiązanie dla firm i przedsiębiorstw, które nie mogą pozwolić sobie na przestoje, UPS działa w technologii on-line i oferuje doskonałą wydajność z współczynnikiem mocy 1.0 zarówno na wejściu, jak i wyjściu. Tryb ECO optymalizuje zużycie energii, zmniejszając koszty eksploatacji, zapewniając efektywność na najwyższym poziomie. Tryby BYPASS, Battery Mode oraz AC Mode zapewniają elastyczność, dostosowując się do potrzeb zasilania w różnych sytuacjach. Bez względu na warunki, Twój sprzęt jest bezpieczny.

CZYSTY SINUS - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ



Stabilna pozbawiona zakłóceń czysta energia o sinusoidalnym kształcie

Zasilacze UPS 3-fazowe marki Qoltec to **stabilna pozbawiona zakłóceń czysta energia o sinusoidalnym kształcie**. To pełna ochrona twoich urządzeń, dzięki **podwójnej konwersji**, która najpierw przekształca prąd przemienny zasilania sieciowego na prąd stały, a następnie na prąd przemienny, co **zapewnia najwyższy poziom jakości zasilania i zabezpiecza przed potencjalnymi zakłóceniami w sieci takimi jak spadki napięcia, zaniki energii, przepięcia i awarie.**

SZYBKA REAKCJA W SYTUACJACH AWARYJNYCH



Wbudowany moduł EPO

Zasilacz wyposażony jest w **łatwo dostępny moduł EPO** (Emergency Power Off), co pozwala na **całkowite odcięcie zasilania jednym przyciskiem** w nagłych przypadkach, takich jak pożar czy zalanie. Wyłącza zarówno zasilanie z baterii, jak i z sieci energetycznej, co jest niezbędne dla bezpieczeństwa.

CZYSTA ENERGIA, BEZ ZAKŁÓCEŃ



Całkowita ochrona przed przerwami w dostawie prądu

Najbardziej zaawansowany typ UPS-a, który zapewnia pełną ochronę przed przerwami w dostawie prądu, regulując i stabilizując napięcie przez cały czas, dzięki czemu jest idealny do wrażliwych urządzeń. UPS Online dysponuje napięciem, które jest na bieżąco przetwarzane. W przypadku wystąpienia niespodziewanego spadku napięcia w sieci zasilacz podtrzymuje pracę podłączonego urządzenia. Jest to możliwe po zainstalowaniu odpowiednich akumulatorów o napięciu 12V (16 sztuk), które będą na bieżąco ładowane. Zasilanie z sieci jest potrzebne tylko i wyłącznie do ładowania akumulatorów. Urządzenia na stałe podłączone do zasilacza otrzymują zawsze czystą energię, bez zakłóceń.

POZNAJ LEPSZY FORMAT PRACY



Zerowy czas przełączania, podwójna konwersja

Zasilacz UPS 3-fazowy 20kVA marki Qoltec to zaawansowane urządzenie, które zapewnia bezpieczne, nieprzerwane zasilanie i pełną ochronę dla Twojego sprzętu. Cechuje go:

- czysta energia o sinusoidalnym kształcie pozbawiona zakłóceń,
- zerowy czas przełączania, to szybkość, z jaką UPS w przypadku zaniku napięcia przełączy się w tryb baterii
- ochrona przed przeciążeniem, zwarcie oraz przegrzaniem,
- podwójna konwersja – zasilanie o stabilnych parametrach,
- zimny start – w przypadku braku prądu, jesteś w stanie włączyć np. komputer podpinając do samego UPS'a. Dzięki temu możesz w każdej chwili szybko np. skopiować ważne pliki na pamięć USB lub wysłać ważnego maila,
- wbudowany Bypass serwisowy – do bezproblemowej konserwacji urządzenia,
- port RS-232 oraz kabel RS-232 – jest magistralą komunikacyjną przeznaczoną do szeregowej transmisji danych,
- port EPO – umożliwia awaryjne wyłączenie zasilania,
- cztery wentylatory – zapewniają intensywne chłodzenie urządzenia w trakcie nieustannej pracy.

CZYTELNY WYŚWIETLACZ LCD



Najwyższa Moc i Niezawodność

Czytelny ekran LCD dostarcza wszystkich niezbędnych informacji o statusie urządzenia, parametrach pracy, poziomie naładowania baterii i ustawieniach. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi zarządzanie UPS-em staje się proste i efektywne.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS 3-fazowych objęty jest miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

24

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ UPSa	On-line
Kształt fali	Czysta fala sinusoidalna
Moc	20kW
Moc znamionowa	20kVA
Napięcie znamionowe	400VAC (3Ph+N)
Napięcie wyjściowe	380 VAC 1% (obciążenie w stanie ustalonym); 380 VAC 5% (pod wpływem obciążenia)
Zakres częstotliwości wejściowej	50Hz 10%
Częstotliwość wyjściowa	50Hz 0,05%, 60Hz 0,05% (zasilanie z akumulatora)
Typ urządzenia obciążającego	Komputery, serwery
Wbudowana bateria	Nie
Ilość baterii	16 (brak w zestawie)
Napięcie baterii	12V
Pojemność baterii	9Ah
Napięcie zestawu baterii	192VDC
Napięcie ładowania	+/- 218VDC 10%
Prąd ładowania baterii	1 A - 12 A
Czas ładowania	9h do 90% pojemności akumulatora
Współczynnik mocy	1.0
Współczynnik szczytu	3:1
Przeciążenie	125% : 1 minuta, 150% : 1 sekunda
Gniazda	- RS-232 - EPO - USB
System komunikacji	USB, RS-232, SNMP
Wyświetlacz	LCD
Zastosowanie	Maszyny serwisowe i silnikowe
Poziom hałasu	40 - 50 dB
Zabezpieczenia	- Przed przeciążeniem - Przed zwarcie - Przed przegrzaniem
Informacje dodatkowe	- sprawność przetwornicy > 91%. - wbudowany stabilizator AVR - miękki start: 0 - 100%, 5 sekund - faza wejściowa: Trzy fazy + N + PE - faza wyjściowa: Trzy fazy + N + PE - dynamiczne stany przejściowe napięcia: < 5% - czas natychmiastowej regeneracji: < 10ms - zrównoważenie napięcia obciążenia: < 1%; < 5% (niezrównoważenie napięcia obciążenia)
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwow UPS 3-fazowy. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Pozostałe parametry	
Kolor obudowy	Czarny
Wilgotność względna przechowywania	< 95% RH (bez kondensacji)
Wilgotność powietrza	30 - 90%
Temperatura przechowywania	0°C ~ +40°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	600 x 250 x 570 mm

Zawartość opakowania

1 x UPS
1 x Kabel USB/USB-B
1 x Kabel do podłączania baterii
1 x Płyta CD
1 x Instrukcja obsługi

Głębokość / Długość opakowania [mm]

670

Szerokość opakowania [mm]

370

Wysokość opakowania [mm]

690

Waga netto [kg]

39.650

Waga brutto [kg]

42.650

Certyfikat

CE, ROHS

Gwarancja

24 miesiące

Kod EAN

5901878522883