



BOÎTE DE RACCORDEMENT

Q 4-L



Q 4-L

Boîte de raccordement

56 x 40 x 23 mm

Code Article: 33490401

Boîte de raccordement selon DIN EN 60598 (VDE 0711), 4 entrées, avec serre-câble selon DIN VDE 0606, dont 2 unités accessibles par le haut, Languette serre-câble pour suspensions (max. 60 W), avec emplacements de fixation à l'extérieur

gris, sans borne



Données techniques

Mesures

Largeur:	56 mm
Longueur:	40 mm
Hauteur:	23 mm

Matériau:

Boîtier:	Polypropylène
Couvercle:	Polypropylène
Matériau:	Polypropylène

Certificats





BOÎTE DE RACCORDEMENT

Q 4-L

Autres paramètres

Couleur:	gris
Section du conducteur:	2,5 mm ²
Temp. ambiante (minimale):	-25 °C
Temp. ambiante (maximale):	40 °C
Temp. ambiante (24 heures):	35 °C
Mise en rangée possible:	Non
Entrées nombre total:	4
plombage possible:	Non
Tension d'isolation assignée CA:	400 V
Sans métaux lourds:	Oui
Sans PVC:	Oui
Sans silicone:	Oui
Indices de protection:	IP20 - selon EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Humidité rel. maxi. à 25° C (courte durée):	95%
Humidité rel. maxi. à 40° C:	50%
Résistance aux intempéries:	Non
Equipement:	Sans