



Qoltec Przetwornica napięcia Monolith | 1000W | 2000W | 24V na 230V | Czysty Sinus

Kod produktu: 51938

Przetwornica marki Qoltec to urządzenie, które zmienia napięcie stałe 24 V na napięcie zmienne 230 V. Idealnie sprawdzi się tam, gdzie brakuje bezpośredniego dostępu do sieci energetycznej. Produkt posiada wbudowane gniazda sieciowe kompatybilne z wtyczkami europejskimi oraz port USB.

PRZETWORNICA NAPIĘCIA CZYLI MOBILNA ENERGIA W CZYSTYM WYDANIU



Przetwornica marki Qoltec to **czysty sinus**, wytwarza prąd taki sam jak w gniazdku 230V, zapewniając bezpieczeństwo dla wszystkich podłączonych urządzeń. Świetnie sprawdzi się zarówno podczas przerw w dostawach prądu, jak i podczas podróży, gdy nie mamy dostępu do gniazdka.


Wybierając odpowiednią przetwornicę warto zwrócić uwagę na **wartość mocy i napięcie akumulatora**, które musi być zgodne z podanym na przetwornicy, by zapewnić naszym sprzętom odpowiednie warunki do pracy. Istotna jest również **ilość podłączonych urządzeń** np. podłączając laptop i drukarkę, moc obu urządzeń należy **zsumować**. Pamiętajmy, że pobierana moc jaką potrzebuje podłączone urządzenie nie powinna przekraczać wartości **85% mocy znamionowej przetwornicy**.

NIE TRAĆ ENERGII W PODRÓŻY



Produkt idealnie sprawdzi się jako źródło energii w **kamperach czy przyczepach podczas wyjazdów rodzinnych**. Planujesz dłuższe wakacje na polu namiotowym lub nad jeziorem i szukasz sposobu by podłączyć laptopa lub podładować telefon na jachcie? Warto się dobrze przygotować. Dzięki przetwornicy marki Qoltec będziesz mógł **zasilić swoje urządzenia w każdym miejscu i cieszyć się wygodą i komfortem**.

Przetwornica napięcia **będzie idealnym źródłem energii dla posiadaczy jachtów i łodzi**. To inteligentne urządzenie pozwoli Ci na zasilanie sprzętu podczas długich wypraw poza domem, **posiada port USB oraz gniazda sieciowe**, do których można podpiąć urządzenia elektryczne. Bez żadnych przeszkód możesz naładować telefon, laptopa lub podłączyć inne urządzenie, którego moc nie przekracza mocy przetwornicy.



W zależności od mocy pobieranej przez urządzenie przetwornica może zasilić: **Sprzęt RTV**: TV, konsola do gier, sprzęt muzyczny, radio, **Sprzęt Gospodarstwa domowego**: lodówka, zamrażarka, toster, opiekacz, **Sprzęt biurowy**: komputery, drukarki, laptopy, **Inne**: elektronarzędzia np. wiertarka.



WYTRZYMAŁA I LEKKA OBUDOWA



Obudowa zaprojektowana została z wysokiej jakości aluminium odpornej na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne. To idealny wybór dla osób lubiących długie podróże. Dzięki przetwornicy z wbudowanym gniazdem sieciowym możesz korzystać z prawie każdego urządzenia wymagającego podłączenia do gniazdka. Dodatkowo produkt posiada port USB do ładowania urządzeń mobilnych i wentylator dbający o odpowiednie chłodzenie.

PEŁNE ZAUFANIE DO JAKOŚCI ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ



Produkt wyposażony w szereg zabezpieczeń, które gwarantują pełną ochronę dla podłączonych urządzeń. Dodatkowo zestaw zawiera zapasowy bezpiecznik by zapewnić jak najdłuższe działanie sprzętu.

Przetwornica posiada: **Zabezpieczenie UVP** - chroni urządzenia przed zbyt niskim napięciem na wyjściu, które ma wpływ na stabilność podłączonych urządzeń, **Zabezpieczenie SCP** - to zabezpieczenie przeciwzwarciowe, **Zabezpieczenie OVP** - to ochrona przed zbyt wysokim napięciem wyjściowym i uszkodzeniem podłączonych urządzeń, **Zabezpieczenie OCP** - to zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, **Zabezpieczenie OTP** - to zabezpieczenie przed przegrzaniem.

ZAUFAJĄCE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc znamionowa	1000 W
Moc całkowita (chwilowa)	2000 W (5 sekund)
Napięcie wejściowe	24 V
Napięcie wyjściowe	230 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Przebieg napięcia na wyjściu	Czysta fala sinusoidalna
Prąd jałowy	0.3 A
Sprawność	91 %
System chłodzenia	Wentylator
Porty USB	5V/2A (QC 3.0 - 18W)
Zabezpieczenia	UVP/OVP/OCP/OTP/SCP
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Bezpiecznik
Zastosowanie	Sprzęt kuchenny : lodówka, kuchenka mikrofalowa, blender, ekspres do kawy, czajnik, zamrażarka, piekarnik Sprzęt biurowy: laptop, komputer, drukarka Inne: elektronarzędzia, odkurzacz, suszarka, wentylator, TV, konsola do gier, radio, sprzęt muzyczny, panele solarne, ładowanie łodzi, klimatyzacja, piec CO
Materiał	Aluminium
Temperatura pracy	-10°C ~ +50°C
Temperatura przechowywania	-30°C ~ +70°C
Informacje dodatkowe	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia Pamiętaj o prawidłowym podłączeniu przewodów i polaryzacji napięcia zasilającego ! Funkcja miękkiego startu
Zawartość zestawu	1 x Przetwornica 4 x Bezpiecznik 1 x Zestaw przewodów 1 x Kluczek do montażu przewodów 1 x Karta gwarancyjna 1 x Instrukcja obsługi
Wymiary (G/D x Sz x W)	135 x 290 x 75 mm
Głębokość / Długość opakowania [mm]	180
Szerokość opakowania [mm]	350
Wysokość opakowania [mm]	90
Waga netto [kg]	1.878
Waga brutto [kg]	2.254
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878519388