SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M - raccordo per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Resistente ai raggi UV

Resistente alla temperatura

Robusto

Scarico della trazione ottimale

Resistente all'olio

Tempo di montaggio

Resistenza meccanica

Privo di alogeni

Vantaggi
Universali
Montaggio semplice e rapido

Applicazione
Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (guaine corrugate e lisce)

Ultimo aggiornamento (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC-M

Caratteristiche del prodotto
Protezione antipolvere
Protezione dall'umidità
Garantisce un'elevata resistenza alla trazione e protezione meccanica

Riferimenti normativi/approvazioni
UL file number E308201

Costruzione
Filettatura di raccordo metrica
Profilo esagonale con innesto della guaina integrato

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto a vite per guaine plastiche
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per flessibile di protezione
Certificazioni:	IEC EN 61386-23
Colore standard:	Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV Grigio RAL 7001
Materiale:	PA66 Privo di alogeni
Grado di protezione:	IP 65 con guaine elicoidaliIP 67 + IP 68 (2 bar) con guaine lisce
Campo di temperatura:	da -40°C a +120°C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® MPC-M

Codice articolo	Tamaño de métrica	Passaggio Utile Ø L (mm)	Adatto a SILVYN® SI	Adatto a SILVYN® SP/SP-PU	Suitable for SILVYN®EL/ELU /ELO/ELT/ELR
SILVYN® MPC-M nero					
55502460	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	13
55502461	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502462	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502463	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20
55502464	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25
55502465	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30
55502469	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32
55502466	40 x 1,5	33	-	-	40
55502467	50 x 1,5	39	-	-	50
55502468	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63
SILVYN® MPC-M grigio					
55502441	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	13
55502442	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502443	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502444	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20
55502445	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25
55502446	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30
55502447	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32
55502448	40 x 1,5	33	-	-	40
55502449	50 x 1,5	39	-	-	50
55502439	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63

Ultimo aggiornamento (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16