





DA Betjeningsvejledning. Side 1
Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring

Mål

Alle mål i mm.



Forskydning i siden og holdekraftens virkeretning



Sikkerhedsrelæet skal drives i holdekraftens virkeretning (se ill.).

Generel montageanvisning



Standarden EN 1088 skal overholdes under monteringen.

Der er to fastgørelsesshuller til M6 skruer med skiver til fastgørelse af sikkerhedsafbryderen med lås og af aktuatoren (skiver leveres med). (Tilspændingsmoment: 8 N)



Sikkerhedsafbryderen med lås skal ikke bruges som anslag.

Monteringspositionen kan frit vælges. Systemet må kun drives, når en vinkel på $\leq 2^\circ$ opretholdes mellem låsen og aktuatoren. Fastgørelsesshullerne kan lukkes igen med de medfølgende propper efter monteringen. De kan løsnes ved at trykke i den øverste ende (ved monteringen med stikket nedefter) eller ved et tryk i højre side på forankringspladens propper ved aktuatoren.



Sikkerhedsafbryderen og aktuatoren skal monteres permanent og sikres mod forskydning med egnede foranstaltninger (anvend envejsskrue, klæbning, påboring, svejsning, nitter, stiftning) på afskærmningerne.

K.A. Schmersal GmbH
Industrielle Sicherheitsschaltssysteme
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
PO Box 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-mail: info@schmersal.com
Internet: <http://www.schmersal.com>

