



Kabel USB

Model: **AK-USB-47**



Kod produktu	AK-USB-47
Typ produktu	Kabel USB
Maksymalna moc	18 W (9 V / 2 A, 5 V / 3 A)
Długość przewodu	1.0 m
Wtyczka #1	Złącze męskie USB typu A
Wtyczka #2	Złącze męskie USB typu micro-B
Transmisja danych	Tak
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Kolor produktu	Niebieski
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	100 x 55 x 10 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	105 x 155 x 11 mm
Waga netto	26 g
Waga brutto	29 g
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720139122
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Kabel magnetyczny USB Akyga® AK-USB-47 to doskonałe rozwiązanie dla posiadaczy urządzeń ze złączem **micro USB B**. Ułatwia on szybkie i łatwe podłączanie smartfonów, głośników bezprzewodowych lub innych urządzeń mobilnych do źródła zasilania. Dodatkowym atutem wtyczek magnetycznych jest **zmniejszenie ryzyka zabrudzenia gniazda** w urządzeniu. Wpięte złącze magnetyczne skutecznie zabezpiecza je przed codziennym zużyciem. Tym samym znacznie wydłuża żywotność portu USB. Jest to szczególnie dobra wiadomość dla osób, które korzystają z urządzenia w zapyłonym środowisku.

Co więcej, korzystanie z magnetycznego kabla USB jest niezwykle intuicyjne i proste. Wystarczy przybliżyć kabel do portu micro USB, a on natychmiast połączy się z końcówką. Następnie możemy użyć kabla zarówno **do ładowania urządzenia**, jak i **transferu danych**.

W zestawie z kablem magnetycznym znajduje się wtyczka USB micro B. Możesz ją w łatwy sposób zastąpić złączem Lightning lub USB-C. Oznacza to, że za pomocą jednego kabla naładujesz różnego standardu urządzenia, co pozwoli Ci ograniczyć ilość kabli w szufladzie lub torbie.