# SILVYN® FPAG-M

SILVYN® FPAG-M - SILVYN® FPAS 的软管配件



有各种认证

耐温

最佳应力缓释

缩短装配时间

最大抗振保护

无卤电缆

**优势**
快速装配
高张力
密封
防震

**应用范围**
与保护软管组合：
SILVYN® FPAS

应用于高振动场合

Last Update (17.01.2018)
©2018 Lapp Group - 保留技术性变更
产品管理 http://lappchina.lappgroup.com
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® FPAG-M

**产品特性**
防紫外线和耐候性
可使用螺丝刀进行拆卸

**技术认证**
UL 文件号 E308201

**产品结构**
公制连接螺纹
上部带集成式全方位啮齿

**技术参数**

| | |
|---|---|
| 分类 ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176<br>ETIM 5.0 Class-Description: 塑料波纹软管连接件 |
| 分类 ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001176<br>ETIM 6.0 Class-Description: Screw connection for corrugated plastic hose |
| 证书: | IEC EN 61386-23 |
| 发货颜色: | 灰色 (RAL 7031)<br>黑色 (RAL 9005)，防紫外线 |
| 材料: | PA66<br>无卤 |
| 防护等级: | IP 66 |
| 温度范围: | -50 °C 至 +135 °C |

**备注**
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。


©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

| 物料编号 | 公制尺寸 | 柔性软管外径 Ø mm | 适用于 SILVYN® FPAS |
|---|---|---|---|
| SILVYN® FPAG-M 黑色 | | | |
| 55506305 | 12 x 1.5 | 10 | 10 |
| 55506315 | 16 x 1.5 | 13 | 13 |
| 55506325 | 16 x 1.5 | 15.8 | 16 |
| 55506335 | 20 x 1.5 | 15.8 | 16 |
| 55507055 | 20 x 1.5 | 18.5 | 18 |
| 55506346 | 20 x 1.5 | 20 | 20 |
| 55506345 | 20 x 1.5 | 21.2 | 21 |
| 55506357 | 25 x 1.5 | 25 | 25 |
| 55506355 | 25 x 1.5 | 28.5 | 28 |
| 55506365 | 32 x 1.5 | 34.5 | 34 |
| 55506375 | 40 x 1.5 | 42.5 | 42 |
| 55506385 | 50 x 1.5 | 42.5 | 42 |
| 55506395 | 50 x 1.5 | 54.5 | 54 |
| 55506405 | 63 x 1.5 | 54.5 | 54 |
| 55506475 | 63 x 1.5 | 67.2 | 67 |
| SILVYN® FPAG-M 灰色 | | | |
| 55506300 | 12 x 1.5 | 10 | 10 |
| 55506310 | 16 x 1.5 | 13 | 13 |
| 55506320 | 16 x 1.5 | 15.8 | 16 |
| 55506330 | 20 x 1.5 | 15.8 | 16 |
| 55507050 | 20 x 1.5 | 18.5 | 18 |
| 55506341 | 20 x 1.5 | 20 | 20 |
| 55506340 | 20 x 1.5 | 21.2 | 21 |
| 55506351 | 25 x 1.5 | 25 | 25 |
| 55506350 | 25 x 1.5 | 28.5 | 28 |
| 55506360 | 32 x 1.5 | 34.5 | 34 |
| 55506370 | 40 x 1.5 | 42.5 | 42 |
| 55506380 | 50 x 1.5 | 42.5 | 42 |
| 55506390 | 50 x 1.5 | 54.5 | 54 |
| 55506400 | 63 x 1.5 | 54.5 | 54 |
| 55506470 | 63 x 1.5 | 67.2 | 67 |

Last Update (17.01.2018)
©2018 Lapp Group - 保留技术性变更