SILVYN® FPAG-M

SILVYN® FPAG-M, racor para SILVYN® FPAS



Variedad de certificados de aprobación

Resistente a temperaturas

Protección frente a descarga de tracción

Ahorro en tiempo de instalación

Máxima protección frente a la vibración

Libre de halógenos

Beneficios

Montaje rápido
Resistente a la tracción
Sellado
Protección frente a vibraciones

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:
SILVYN® FPAS
Aplicaciones con vibraciones fuertes

Última actualización (24.01.2018)
©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAG-M

Características de producto
En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
Desmontable con un destornillador

Normas de referencia / Aprobaciones
UL FILENUMBER E308201

Composición de producto
Tuerca de conexión métrica
Parte superior con dentado circular total integrado

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Certificaciones:	IEC EN 61386-23
Colores disponibles:	Gris (RAL 7031) Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV
Material:	PA66 Libre de halógenos
Grado de protección::	IP 66
Rango de temperaturas:	desde -50 °C hasta +135 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (24.01.2018)
©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAG-M

Referencia	Tamaño métrico	Para conductos exteriores flexibles Ø mm	Compatible con SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAG-M negro			
55506305	12 x 1,5	10	10
55506315	16 x 1,5	13	13
55506325	16 x 1,5	15,8	16
55506335	20 x 1,5	15,8	16
55507055	20 x 1,5	18,5	18
55506345	20 x 1,5	21,2	21
55506355	25 x 1,5	28,5	28
55506365	32 x 1,5	34,5	34
55506375	40 x 1,5	42,5	42
55506385	50 x 1,5	42,5	42
55506395	50 x 1,5	54,5	54
55506405	63 x 1,5	54,5	54
55506475	63 x 1,5	67,2	67
SILVYN® FPAG-M gris			
55506300	12 x 1,5	10	10
55506310	16 x 1,5	13	13
55506320	16 x 1,5	15,8	16
55506330	20 x 1,5	15,8	16
55507050	20 x 1,5	18,5	18
55506340	20 x 1,5	21,2	21
55506350	25 x 1,5	28,5	28
55506360	32 x 1,5	34,5	34
55506370	40 x 1,5	42,5	42
55506380	50 x 1,5	42,5	42
55506390	50 x 1,5	54,5	54
55506400	63 x 1,5	54,5	54
55506470	63 x 1,5	67,2	67

Última actualización (24.01.2018)
©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16